



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Karta katalogowa

620-165



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

parametr	kat
ilość elektrod	4
zakres stosowania	20 μ S/cm ... 20 mS/cm
stała komórki [cm ₁]	1
materiał trzonka	platyna, szkło
materiał elektrody	epoksyd
długość trzonka [mm]	110
średnica trzonka [mm]	12
głębokość zanurzenia [mm]	min.: 40 maks.: 80
kompatybilny z	EUTECH
PL typ urządzenia	Naczynko konduktometryczne