



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Karta katalogowa

AL450 / MultiDirect



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

parametr	kat
cechy miernika	
mierzone parametry	B, Br2, ChZT, Cl2, ClO, Cl-, Cu, F-, Fe, H2O2, I2, Mn, mocznik, Nh4, NO2, NO3, Nog, O3, pH, ortofosf
typ urządzenia	Fotometr wieloparametrowy laboratoryjny
źródło światła	6 diod LED
długość fali [nm]	430, 530, 560, 580, 610, 660
kuwety	okrągłe, średnica 16 mm, 24 mm
Temperatura pracy [°C]	5...40
zasilanie	bateryjne / sieciowe
pamięć	1000
wyjścia	RS 232
metody własne	35
gwarancja	24 miesiące
producent	AquaLytic / LOVIBOND
img_photo	AL450 / MultiDirect