



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Karta katalogowa

Cond 3310



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.



PARAMETR

mierzone parametry	μS/cm, TDS, Sal, °C
przewodnictwo	
zakres	0,0...1000 mS/cm
rozdzielczość	do 0,001 S/cm
dokładność	±0,5% wartości pomiarowej
kalibracja	1 pkt.
stała komórki [cm ₁]	0,475; 1,0; 0,01; 0,090...1,200
temperatura odniesienia [°C]	20 lub 25
kompensacja temperatury	Lin, nLF, bez kompensacji
współczynnik temperatury [%/°C]	0,000...10,00
TDS	
zakres	0...1999 mg/l
rozdzielczość	1 mg/l
dokładność ustawienia [obr/min]	±0,5% wartości pomiarowej
faktor TDS	0,4...1.0
zasolenie	
zakres	0,0...70,0
rozdzielczość	0,1
opór właściwy	
zakres	0,00...20 MΩ
rozdzielczość	do 0,01
temperatura	
zakres pomiarowy [°C]	-5,0...+105,0
rozdzielczość [°C]	0,1
dokładność [°C]	±0,1
cechy miernika	
Auto-Off	ustawialny 10 min...24 godziny
pamięć	5000
funkcje GLP	tak
wejścia	wtyczka 8-pin
wyjścia	USB
zasilanie	baterijne
wyswietlacz	LCD
obudowa ochronna	opcja
ochrona	IP 67
żywołność baterii	do 1000 h (150 h z podświetleniem)
wymiary	180 x 80 x 55 mm
gwarancja	36 miesięcy
producent	WTW
PL typ urządzenia	Konduktometr przenośny