



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Karta katalogowa

EUTECH PC 2700



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.



PARAMETR

mierzone parametry	pH, mV, ION, $\mu\text{S}/\text{cm}$, TDS, Sal, $^{\circ}\text{C}$
pH	
zakres	-2,00...+20,00 pH
rozdzielczość	0,001 pH
dokładność ustawienia [obr/min]	$\pm 0,002$ pH
kalibracja	do 2 pkt.
kompensacja temperatury	ATC / MTC
mV	
zakres	± 2000 mV
rozdzielczość	0,1 mV
dokładność ustawienia [obr/min]	$\pm 0,2$ mV
ION	
zakres	0,001...19 999 mg/l
rozdzielczość	do 3 cyfr znaczących
dokładność ustawienia [obr/min]	do 0,5%
kalibracja	do 8 pkt.
przewodnictwo	
zakres	0...500 mS/cm
rozdzielczość	0,001 $\mu\text{S}/\text{cm}$
dokładność	$\pm 1\%$ w całym zakresie
kalibracja	do 5 pkt.
stała komórki [cm_1]	0,010...10,000
temperatura odniesienia [$^{\circ}\text{C}$]	15,0...30,0
kompensacja temperatury	Lin (0...+100 $^{\circ}\text{C}$)
współczynnik temperatury [%/ $^{\circ}\text{C}$]	0,000...10,000
TDS	
zakres	0,050...500 ppt
rozdzielczość	0,01 ppm
dokładność ustawienia [obr/min]	$\pm 1\%$ w całym zakresie
kalibracja	do 5 pkt.
faktor TDS	0,4...1,0
zasolenie	
zakres	0...80
rozdzielczość	0,01
temperatura	
zakres pomiarowy [$^{\circ}\text{C}$]	0,0...+100,0
rozdzielczość [$^{\circ}\text{C}$]	0,1
dokładność [$^{\circ}\text{C}$]	$\pm 0,3$
cechy miernika	
pamięć	500
funkcje GLP	tak
wejścia	BNC, 8 pin DIN, ATC, REF
wyjścia	RS 232
zasilanie	sieciowe
wyswietlacz	LCD podświetlany



POL-EKO
Perfect Environment

+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

gwarancja	36 miesięcy
producent	EUTECH
PL typ urządzenia	Wieloparametrowy Miernik Laboratoryjny