



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Karta katalogowa

EUTECH PC 450



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

PARAMETR

mierzone parametry	pH, mV, $\mu\text{S/cm}$, TDS, °C, °F
pH	
zakres	-2,00...16,00 pH
rozdzielczość	0,01 pH
dokładność ustawienia [obr/min]	$\pm 0,01$ pH
kalibracja	do 6 pkt.
mV	
zakres	$\pm 2000,0$ mV
rozdzielczość	0,1 mV $\pm 999,9$ mV 1 mV w pozostałym zakresie
dokładność ustawienia [obr/min]	$\pm 0,2$ mV
przewodnictwo	
zakres	0...200 mS/cm
rozdzielczość	do 0,01 $\mu\text{S/cm}$
dokładność	$\pm 1\%$ dla całego zakresu
kalibracja	1 pkt.
TDS	
zakres	0...200 ppt
rozdzielczość	do 0,01 ppm
dokładność ustawienia [obr/min]	$\pm 1\%$ dla całego zakresu
kalibracja	1 pkt.
faktor TDS	1
temperatura	
zakres pomiarowy [°C]	-10,0...+110,0
rozdzielczość [°C]	0,1
dokładność [°C]	$\pm 0,5$
cechy miernika	
pamięć	500
funkcje GLP	tak
wejścia	BNC, 6 pin ATC/ATC
wyjścia	RS 232 / USB
zasilanie	sieciowe / bateryjne
wyswietlacz	LCD podświetlany
ochrona	IP 67
żywołność baterii	100 h
wymiary	200 x 83 x 57 mm
gwarancja	36 miesięcy
producent	EUTECH
PL typ urządzenia	Wieloparametrowy Miernik Przenośny