



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Karta katalogowa

Eco TDS Tester High



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

PARAMETR

mierzone parametry	TDS
TDS	
zakres	0...10,00 ppt
rozdzielczość	0,1 ppt
dokładność ustawienia [obr/min]	±1% zakresu pomiarowego
cechy miernika	
nieulotna pamięć	tak
Auto-Off	po 8,5 minutach od ostatniego przyciśnięcia klawisza
zasilanie	bateryjne
wyswietlacz	LCD
ochrona	IP 67
wymiary	163 x 45 mm
gwarancja	12 miesięcy
producent	EUTECH
PL typ urządzenia	Tester TDS