



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Karta katalogowa

Eutech DO 6+



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

PARAMETR

mierzane parametry	%O ₂ , O ₂ , °C
tlen rozpuszczony	
zakres	0...20 mg/l
rozdzielczość	0,01 mg/l
dokładność ustawienia [obr/min]	± 1,5 %
kalibracja	2 pkt. (0; 100%)
% nasycenia	
zakres	0...200 %
rozdzielczość	0,1 %
dokładność ustawienia [obr/min]	± 1,5 %
temperatura	
zakres pomiarowy [°C]	0,0...+50,0
rozdzielczość [°C]	0,1
dokładność [°C]	±0,3
cechy miernika	
Auto-Off	po 20 minutach od ostatniego przyciśnięcia klawisza
wejścia	BNC, mini phono
zasilanie	baterijne
wyświetlacz	LCD
obudowa ochronna	zintegrowana
ochrona	IP 54
żywność baterii	> 700 h
wymiary	157 x 85 x 42 mm
gwarancja	36 miesięcy
producent	EUTECH
PL typ urządzenia	Tlenomierz przenośny