



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Karta katalogowa

Eutech PH 150



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

PARAMETR

mierzone parametry	pH, mV, °C, °F
pH	
zakres	-2,00...+16,00 pH
rozdzielczość	0,01 pH
dokładność ustawienia [obr/min]	±0,01 pH
kalibracja	do 6 pkt.
kompensacja temperatury	ATC, MTC (-10...+110 °C)
mV	
zakres	±2000,0 mV
rozdzielczość	0,1 mV ±999.9 mV 1 mV w pozostałym zakresie
dokładność ustawienia [obr/min]	±0,2 mV
temperatura	
zakres pomiarowy [°C]	-10,0...+110,0
rozdzielczość [°C]	0,1
dokładność [°C]	±0,5
cechy miernika	
pamięć	150
wejścia	BNC, 6 pin ATC
zasilanie	baterijne / sieciowe (opcjonalnie)
wyswietlacz	LCD
ochrona	IP 67
żywołność baterii	>700 h pracy ciągłej
wymiary	200 x 83 x 57 mm
gwarancja	36 miesięcy
producent	EUTECH
PL typ urządzenia	pH-metr przenośny