



Katalogová karta

Přijímací stanice tuků a čistírenských kalů **FEKO+ /TO**



Výše uvedená fotografie je pouze ilustrativní, může zobrazovat další možnosti, které nejsou součástí standardní výbavy. Skutečný vzhled, zejména barva a struktura materiálu, se může lišit od vyobrazení.

Záchytné stanice FEKO+ jsou určeny pro sběr komunálních a průmyslových splašků, kalů a tuků ze septiků. Měří množství přiváděné odpadní vody, její teplotu, pH, vodivost a koncentraci kalu.

Venkovní ovládací a identifikační skříň z nerezové oceli vybavená:

< li>7" nebo 10" barevný dotykový LCD displej*

- řídicí systém s archivací dat a tvorbou databáze
- Software Windows Embedded
- interní paměť (město, adresa)
- Komunikační modul Ethernet nebo Wi-Fi*
- Vstup USB - pro přenos dat a ruční programování stanice
- komunikační protokol MODBUS RTU/TCP nebo Profibus*
- modul identifikace nosiče - štítky RFID
- modul identifikace typu odpadních vod
- modulární tiskárna s řezačkou papíru
- průmyslová klávesnice (z nerezové oceli)

Odvodňovací stanice FEKO+ splňují požadavky nařízení ministra infrastruktury ry ze dne 17. října 2002. (Sbírka zákonů 188/02 položka 1576)




Princip činnosti stanice FEKO+ /TO

Stanice FEKO+ /TO je verze stanice určená pro sběr komunálních a průmyslových splašků, kalů z domovní čistírny odpadních vod a tuky přepravované septikovými cisternami. Zařízení identifikuje nosiče, dodavatele odpadních vod a také měří a kontroluje parametry (pH, teplota, vodivost, hustota) a množství přiváděné odpadní vody. Je možné zablokovat příjem odpadních vod, ve kterých měřicí převodníky zjistily překročení (např. pH nebo vodivost) předpokládané v programu FEKO+ věnovaném vypouštěcí stanici. Stanice je plně automatizované zařízení, které nevyžaduje neustálou obsluhu Provozovatele; je podporován softwarem pro čtení, programování a archivaci dat, založený na operačním systému Windows Embedded. Vyžaduje se pouze pravidelný servis.

Součástí dodávky instalace mohou být následující prvky:


- záchytná stanice (řídící systém s modulem identifikace nosiče, průtokoměr, odpadní potrubí, měřicí nádoba, identifikátory, pneumatický ventil, kompresor, systém proplachování potrubí vodou 60 °C, ruční šoupátka DN 125, nádoba na stínění, vyztužená připojovací hadice 3m)
- sada pro měření znečištění na bázi systému memoSens (pH, vodivost)
- Sada pro měření hustoty kalu
- Průtokový oplachový ohřívač vody (volitelně)
- Nerezový lapač kamenů integrovaný s mlýnkem
- Dva -macerátor frézování hřidel (drtič)
- bubnové síto - nebo bubnové síto
- zařízení pro vzorkování peristaltickým čerpadlem (nerezové pouzdro s možností záznamu dat na SD kartu)
- vše postaveno v kontejneru (velikost L/XL/XXL) nebo v budově určené pro tuto funkci

MOŽNOSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ




objednací číslo: FEKO/PH

Souprava pro měření pH a teploty




objednací číslo: FEKO/RX

Souprava pro měření redoxu a pro měření teploty




objednací číslo: FEKO/COND

Souprava na testování vodivosti (slanosti).



objednací číslo: FEKO/TSS

Souprava pro měření koncentrace kalu



objednací číslo: FEKO/CHZT

Online sada pro měření COD



objednací číslo: SC 600

Externě namontovaný lapač kamenů



objednací číslo: SC 500

Uvnitř namontovaný lapač kamene



objednací číslo: PP 2002+E

Externě namontované vzorkovací zařízení



objednací číslo: PP 2002+E

Vzorkovací zařízení namontované uvnitř



POL-EKO
Perfect Environment


(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C



objednací číslo: FEKO/ROZDRABNIACZ

Macerátor - fréza




objednací číslo: FEKO/POMPA

Rotační čerpadlo



objednací číslo: FEKO/ROZDRABNIA/POMPA

Sada macerátor + rotační čerpadlo



objednací číslo: FEKO/SITO

Bubnové síto



objednací číslo: FEKO/FERROX

Systém neutralizace zápachu




objednací číslo: FEKO/CCTV

CCTV monitorování




objednací číslo: FEKO/BRAMA

Ovládání brány




objednací číslo: FEKO/10"

10" dotykový displej



objednací číslo: FEKO+/DN125

Odtokové potrubí DN 125




objednací číslo: FEKO VIEWER

Aplikace FEKO+ Viewer



objednací číslo: FEKO/WIFI

Wi-Fi komunikační modul



objednací číslo: FEKOx2

Stavba více stanic