



Karta katalogowa

Stacja przyjmowania tłuszczów i osadów ściekowych **FEKO+ /TO**



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.

Stacje Zlewne FEKO+ przeznaczone są do odbioru ścieków komunalnych i przemysłowych, a także osadów i tłuszczów z wozów asenizacyjnych. Mierzą ilość dostarczonych ścieków ich temperaturę, pH, przewodność i stężenie osadu.

Szafa zewnętrzna sterująco-identyfikująca ze stali nierdzewnej wyposażona w:

- kolorowy ekran dotykowy LCD 7" lub 10"
- system sterowania z archiwizacją danych oraz możliwością tworzenia bazy danych
- oprogramowanie oparte na systemie Windows Embedded
- pamięć wewnętrzna (miejscowość, adres posesji)
- moduł komunikacyjny Ethernet lub Wi-Fi*
- wejście USB - do przenoszenia danych oraz manualnego programowania stacji
- protokół komunikacyjny MODBUS RTU/TCP lub Profibus*
- moduł identyfikujący przewoźników - breloki RFID
- moduł identyfikujący rodzaj ścieków
- drukarka modułowa z obcinakiem papieru
- klawiatura przemysłowa (wykonana ze stali nierdzewnej)

Stacje zlewne FEKO+ spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002r. (Dz. U. 188/02 poz. 1576)



Bank: ING BŚ o/Wodzisław Śląski | Nr rachunku: 90 1050 1403 1000 0022 0879 5498 | Nr rej. w BDO 000005609
NIP: 647-216-26-87 | REGON: 276111984 | Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy | KRS 0001009595




Zasada działania stacji FEKO+ /TO

FEKO+ /TO to wersja stacji przeznaczona do odbioru ścieków komunalnych i przemysłowych, osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz tłuszczy dowożonych taborem asenizacyjnym. Urządzenie identyfikuje przewoźników, dostawców ścieków, a także mierzy i kontroluje parametry (pH, temperatura, przewodność, gęstość) oraz ilość dostarczonych ścieków. Istnieje możliwość zablokowania przyjęcia ścieków, w których przetworniki pomiarowe wykryły przekroczenia (np. pH lub przewodności) założone w dedykowanym do stacji zlewnej programie FEKO+. Stacja jest obiektem całkowicie zautomatyzowanym, niewymagającym stałej obsługi przez Operatora; obsługiwana jest poprzez oprogramowanie do odczytywania, programowania i archiwizacji danych, oparte na systemie operacyjnym Windows Embedded. Wymagany jest jedynie okresowy serwis.

W zakres dostawy instalacji mogą wchodzić następujące elementy:


- stacja zlewna (system sterowania z modułem identyfikującym przewoźników, przepływomierz, ciąg spustowy, naczynie pomiarowe, identyfikatory, zasuw pneumatyczna, kompresor, układ płukania ciągu wodą 60 °C, zasuw ręczne DN 125, kontener na skratki, wąż przyłączeniowy zbrojony 3m)
- zestaw do pomiaru zanieczyszczeń oparty na systemie MemoSens (pH, przewodność)
- zestaw do pomiaru gęstości osadu
- przepływowy podgrzewacz wody płuczącej (opcja)
- łapacz kamieni wykonany ze stali nierdzewnej zintegrowany z rozdrabniarką
- macerator (rozdrabniacz) frezowy dwuwahlowy
- krata bębnowa - lub sito bębnowe
- urządzenie do poboru prób metodą pompy perystaltycznej (obudowa ze stali nierdzewnej z możliwością rejestracji danych na karcie SD)
- całość zabudowana w kontenerze (rozmiar L/XL/XXL) lub przeznaczonym pod tą funkcję budynku

OPCJE I AKCESORIA




numer zamówienia: FEKO/PH

Zestaw do pomiaru pH i temperatury




numer zamówienia: FEKO/RX

Zestaw do pomiaru redoks i temperatury




numer zamówienia: FEKO/COND

Zestaw do pomiaru przewodności (zasolenia)



numer zamówienia: FEKO/TSS

Zestaw do pomiaru stężenia osadu



numer zamówienia: FEKO/CHZT

Zestaw do pomiaru ChZT on-line



numer zamówienia: SC 600

Łapacz kamieni montowany na zewnątrz



numer zamówienia: SC 500

Łapacz kamieni montowany wewnątrz



numer zamówienia: PP 2002+E

Aparat do poboru prób montowany na zewnątrz



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C




numer zamówienia: PP 2002+E

Aparat do poboru prób montowany wewnątrz



numer zamówienia: FEKO/ROZDRABNIACZ

Macerator - rozdrabniacz frezowy



numer zamówienia: FEKO/POMPA

Pompa rotacyjna




numer zamówienia: FEKO/ROZDRABNIA/POMPA

zestaw macerator + pompa rotacyjna



numer zamówienia: FEKO/SITO

Sito bębnowe



numer zamówienia: FEKO/FERROX

System neutralizacji odorów




numer zamówienia: FEKO/CCTV

Monitoring CCTV




numer zamówienia: FEKO/BRAMA

Sterowanie bramą




numer zamówienia: FEKO/10"

Ekran dotykowy 10"



numer zamówienia: FEKO+/DN125

Ciąg spustowy DN 125




numer zamówienia: FEKO VIEWER

Aplikacja FEKO+ Viewer



numer zamówienia: FEKO/WIFI

Moduł komunikacyjny Wi-Fi



numer zamówienia: FEKOx2

Zabudowa wielostanowiskowa