



Scheda tecnica

Generatore di Azoto GO CAR



La foto sopra è solo di riferimento, potrebbe mostrare opzioni aggiuntive non incluse nell'equipaggiamento standard. L'aspetto reale, in particolare il colore e la struttura del materiale, possono differire da quelli presentati nella foto.

Dotazione standard

- controllore a microprocessore con schermo
- ugello con maniglia per finestra da 2 m
- accettatore di parti
- manuale utente




Dati Tecnici

Controller	Microprocessore
Display	LED
Alloggi	lamiera verniciata a polvere o acciaio inossidabile rettificato

dimensioni esterne [mm]

Larghezza A	460
Altezza B	1500
Profondità C	380
Peso (kg)	33



parametri base

efficienza di generazione di ozono [g/h]	48
durata del generatore [h]	1 000
efficienza della ventola [m3/h]	344

PARAMETRI ELETTRICI

Voltaggio**	230 V 50 Hz
Potenza nominale [W]	300
Garanzia	24 mesi
Produttore	POL-EKO