



## Ficha de datos

## Generador de ozono GO 48



La foto de arriba es sólo para referencia y puede mostrar opciones adicionales no incluidas en el equipamiento estándar. La apariencia real, sobre todo el color y la estructura del material pueden diferir de los presentados en la foto.

### Equipamiento estándar

- controlador de microprocesador con pantalla
- cable de alimentación de 3 m




## DATOS TÉCNICOS

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| controlador | microprocesador         |
| pantalla    | LED                     |
| gabinete    | acero inoxidable pulido |

### Dispensador de agua bendita

|            |      |
|------------|------|
| ancho A    | 211  |
| alto B     | 223* |
| profundo C | 313  |
| peso [kg]  | 4    |



## Unidad de comprobación de duchas de seguridad

|   |           |
|---|-----------|
| eficiencia de generación de ozono [g/h] | 48        |
| vida útil del generador [h]             | 1 000     |
| eficiencia del ventilador [m3/h]        | 344       |
| temperatura de trabajo [°C]             | +10...+40 |
| humedad durante el funcionamiento [%]   | < 80      |
| longitud del cable del sensor [m]       | 3         |

## PARÁMETROS ELÉCTRICOS

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| alimentación**       | 230 V 50 Hz |
| potencia nominal [W] | 280         |
| garantía             | 24 meses    |
| fabricante           | POL-EKO     |

\* altura con asa

## OPCIONES Y ACCESORIES



Número de orden: GO 48/ST

Soporte para el ozonizador