



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Karta katalogowa


Inkubator CO₂ ILC 260 Smart PRO



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.

Atuty sterownika Smart PRO:

- duży (7), czytelny, kolorowy wyświetlacz dotykowy
- komunikacja i transfer danych przez: LAN, USB, WiFi
- wielosegmentowy profil czasowo-temperaturowy
- podgląd danych pomiarowych w postaci tabeli i wykresu
- sygnalizacja wizualna i dźwiękowa przekroczenia zadanej temperatury
- funkcja Administratora umożliwiająca zarządzanie kontami Użytkowników
- kontrola dostępu przez logowanie zabezpieczone hasłem
- pamięć wewnętrzna dla danych pomiarowych oraz programów
- rejestr zdarzeń z obsługą wiadomości Użytkownika
- oprogramowanie LabDesk oraz instrukcja obsługi dostępne z poziomu sterownika



Smart PRO - ekran podglądowy



DANE TECHNICZNE

obieg powietrza	naturalny (bez wentylatora)
pojemność komory [l]	262
pojemność użytkowa komory [l]	205/3/
sterownik	mikroprocesorowy PID
wyswietlacz	7" kolorowy panel dotykowy

TEMPERATURA

zakres temperatury pracy [°C]	5°C powyżej temperatury otoczenia ... +50°C
regulacja temperatury co ... [°C]	0,1
stabilność temperatury w 37°C [±/°C]*	0,1
jednorodność temperatury w 37°C [±/°C]*	0,4
czas powrotu do zadanej temperatury 37°C po otwarciu drzwi na 30s [min]	5
zabezpieczenie temperaturowe	klasy 3.1 zgodnie z DIN 12880

CO₂

zakres CO ₂ [%]	0-20
regulacja CO ₂ co ... [%]	0,1
pomiar CO ₂	IR
czas powrotu do zadanego 5% stężenia CO ₂ po otwarciu drzwi na 30s [min]	10
zakres wilgotności względnej [%]	90-95

KOMORA

drzwi	podwójne (zewewnętrzne pełne, wewnętrzne szklane)
-------	---

materiał komory

Smart PRO	DIN 1.4301
-----------	------------

materiał obudowy


Smart PRO	blacha malowana proszkowo
-----------	---------------------------

wymiary zewnętrzne urządzenia [mm] /1/

szerokość A	740
wysokość B	1070
głębokość C	840

wymiary komory [mm]

szerokość D	600
wysokość E	800
głębokość F	550



ilość półek (standard max)	3 / 8
maksymalne obciążenie półki [kg] /2/	30
maksymalne obciążenie urządzenia [kg]	50
waga urządzenia [kg]	118



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

zużycie energii w 37°C [Wh/h]	97
zasilanie	230V 50-60Hz
moc znamionowa urządzenia [W]	1700
poziom hałasu [db(A)]	44
gwarancja	24 miesiące
producent	POL-EKO

powyższe parametry dotyczą urządzeń standardowych (bez wyposażenia opcjonalnego)

* - stabilność mierzona w geometrycznym środku komory; jednorodność (K) obliczona dla komory jako:


$K = \pm (T \text{ średnie maks.} - T \text{ średnie min.}) / 2$

1 - głębokość nie obejmuje przyłącza kabla zasilającego 50mm

2 - przy równomiernym obciążeniu całej powierzchni


3 - nie obejmuje przestrzeni stelaża na półki

OPCJE I AKCESORIA




Numer zamówienia: */PP

półka perforowana




Numer zamówienia: BRT/*/L IQ/OQ/PQ

wzorcowanie oraz kwalifikacje IQ, OQ, PQ




Numer zamówienia: */PPW

wzmocniona półka perforowana



Numer zamówienia: */AD

adapter do piętrowania



Numer zamówienia: */STN

podstawa na kółkach