



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Karta katalogowa

InoLab Multi 9310 IDS



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.



PARAMETR

mierzone parametry	pH, mV, ION, pO2, %O2, O2, µS/cm, TDS, Sal, W, °C
pH	
zakres	0,00...+14,00 pH
rozdzielczość	0,001 pH
dokładność ustawienia [obr/min]	±0,004 pH
kalibracja	do 5 pkt.
kompensacja temperatury	ATC (-5...+105°C) MTC (-20...+130°C)
mV	
zakres	±2000 mV
rozdzielczość	0,1 mV
dokładność ustawienia [obr/min]	±0,2 mV
przewodnictwo	
zakres	0...2000 mS/cm
rozdzielczość	0,001 µS/cm
dokładność	±0,5 % wartości pomiarowej
kalibracja	1 pkt.
stała komórki [cm ₋₁]	0,1; 0,01; 0,450...0,500; 0,25...2,5
temperatura odniesienia [°C]	20, 25
kompensacja temperatury	Lin (-5...+105°C), nLF (-5...+105°C)
współczynnik temperatury [%/°C]	bez kompensacji 0,000...3,000
TDS	
zakres	0...1999 mg/l
rozdzielczość	0,1 mg/l
dokładność ustawienia [obr/min]	±0,5 % wartości pomiarowej
faktor TDS	0,4...1,0
zasolenie	
zakres	0...70
rozdzielczość	0,1
tlen rozpuszczony	
zakres	FDO: 0...20 mg/l
rozdzielczość	0,01 mg/l
dokładność ustawienia [obr/min]	±0,5 % wartości
kalibracja	1 pkt.
% nasycenia	
zakres	FDO: 0...200 %
rozdzielczość	0,1 %
dokładność ustawienia [obr/min]	±0,5 % wartości
temperatura	
zakres pomiarowy [°C]	pH/cond: 0,0...+100,0 O2: 0,0...+50,0
rozdzielczość [°C]	0,1
dokładność [°C]	±0,1
cechy miernika	
pamięć	5000
funkcje GLP	tak
wejścia	cyfrowe, 4 pin



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

wyjścia	mini USB
zasilanie	sieciowe / bateryjne
wyswietlacz	LCD podświetlany
gwarancja	36 miesięcy
producent	WTW
PL typ urządzenia	Wieloparametrowy Miernik Laboratoryjny