



## Fiche technique


## Enceinte climatique KKP 750 Smart PRO



La photo ci-dessus est pour information seulement, elle peut montrer des options supplémentaires non incluses dans l'équipement standard. L'aspect réel, en particulier la couleur et la structure du matériau peut différer de ceux présentés sur la photo.

### Avantages du contrôleur SMART PRO:

- grand écran tactile 7" en couleur
- ports LAN et USB pour le transfert des données
- programmes de temps et de température multi-segments
- un aperçu des données sous forme tabulaire et graphique
- alarme visuelle et sonore
- fonction administrateur pour la gestion
- connexion protégée par mot de passe
- mémoire interne pour les programmes et le stockage des données
- journal des événements
- logiciel LabDesk et manuel d'utilisation pour téléchargement direct



Smart PRO - preview screen




## DONNÉES TECHNIQUES

Convection d'air	forcée
Capacité de la chambre [l]	749
Capacité utile de travail [l]	749
Contrôleur	microprocesseur PID
affichage	Écran tactile couleur 7"

## TEMPÉRATURE ET HYGROMÉTRIE

Plage de température de travail sans humidité [°C]	0...+70 (max 20°C en dessous de la température ambiante)
Variation de température (spatiale) à 40°C [°C]	±0,2
Fluctuation de température (temps) à 40°C [°C]	±0,1
Plage de température de travail avec humidité [°C]	+5...+70 (max 20°C en dessous de la température ambiante)
Résolution température chaque ... [°C]	0,1
Variation de température (spatiale) à 40°C, 75% HR [°C]	±0,2
Fluctuation de température (temps) à 40°C, 75% HR [°C]	±0,1
Variation de température (spatiale) à 25°C, 60% RH [°C]	±0,2
Fluctuation de température (temps) à 25°C, 60% RH [°C]	±0,1
Classe de protection	class 3.3 à DIN 12880
plage de l'humidité relative [%]	10...90 (voir schéma pour les détails)
résolution en hygrométrie chaque ... [%]	0,1
Variation d'humidité (spatiale) à 40°C, 75% HR [+-%RH]	< ±1,0
Fluctuation d'humidité (temps) à 40°C, 75% HR [+-%RH]	±0,3
Variation d'humidité (spatiale) à 25°C, 60% RH [+-%RH]	±0,8
Fluctuation d'humidité (temps) à 25°C, 60% RH [+-%RH]	±0,4
Temps de récupération pour régler les valeurs après 30 secondes porte ouverte à 40°C, 75% HR [min]	23



## CHAMBRE

Type de porte	2 portes pleines, 2 portes vitrées internes
Intérieur	
Smart PRO	acier inoxydable DIN 1.4301
IG Smart PRO	acier inoxydable DIN 1.4301





### logement


Smart PRO	tôle recouvert de poudre
IG Smart PRO	acier inoxydable satiné

### dimensions extérieures [mm] /1/

largeur A	1400
hauteur B	1580
profondeur C	1040

### dimensions intérieures [mm]

largeur D	1040
hauteur E	1200
profondeur F	600



étagères (standard / max)	3   16
Charge max par étagère [kg] /2/	100
Charge max par appareil	140
Capacité du réservoir d'eau externe [l]	6
poids [kg]	233

### PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES

alimentation**	230V 50-60Hz
puissance nominal [W]	2700
garantie	24 mois
fabricant	POL-EKO

Toutes les données techniques ci dessus se rapportent aux appareils standards (sans accessoire en option)


\* - uniformité (K) calculée pour la chambre:  $K = +/- (T \text{ moyenne max} - T \text{ moyenne min}) / 2$

\*\* - autres alimentations par demande

1 - La largeur n'inclut pas l'étagère pour le réservoir d'eau - 140mm

2 - sur une surface uniformément chargée

## OPTIONS ET ACCESSOIRES




Numéro de commande: \* / A

porte avec fenêtre



Numéro de commande: \* / P INOX






Étagère en acier inoxydable



Numéro de commande: \* / PP

étagère perforée



	Numéro de commande: * / PW	Étagère renforcée
	Numéro de commande: KUW GN * / *	Plateau en acier inoxydable
	Numéro de commande: GNZ	Connecteur interne
	Numéro de commande: KK / CP	Capteur de niveau d'eau
	Numéro de commande: IQ / OQ / PQ	Certification IQ, OQ, PQ
	Numéro de commande: BPP 12	Opérations d'affichage gardé par batterie de secours
	Numéro de commande: PORT ALARM	Port d'alarme - signalisation
	Numéro de commande: OCZ/20	Port d'accès non standard 20 mm
	Numéro de commande: OCZ/30	Port d'accès supplémentaire 30 mm
	Numéro de commande: OCZ/60	Port d'accès non standard 60 mm
	Numéro de commande: OCZ/100	Port d'accès non standard 100 mm
	Numéro de commande: KD	Contrôle d'accès