




**POL-EKO**  
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70  
info@pol-eko.com.pl  
www.pol-eko.com.pl

**POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.**  
44-300 Wodzisław Śląski  
ul. Kokoszycka 172 C

## Karta katalogowa

## Liq-Glass ORP



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.

Elektroda kombinowana składa się z dwóch elektrod: pomiarowej i odniesienia, umieszczonych w jednej



## MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA DO

BNC | ELMETRON

BNC | EUTECH

BNC | HANNA

DIN | KNICK

Lemo | METROHM


BNC | METTLER-TOLEDO

DIN | METTLER-TOLEDO

DIN | SCHOTT / WTW

## PARAMETRY PODSTAWOWE

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| numer zamówienia    | 238 145                         |
| zakres pomiarowy    | $\pm 2\ 000\ \text{mV}$         |
| zakres temperatury  | $-10\ldots+100^{\circ}\text{C}$ |
| materiał trzonka    | szkło                           |
| czujnik temperatury | nie                             |
| przyłącze           | S7                              |
| długość trzonka     | 120 mm                          |
| średnica trzonka    | 12 mm                           |
| diafragma           | ceramiczna                      |
| układ odniesienia   | EVEREF                          |
| elektrolit          | Polisolve                       |
| membrana            | cyldryczna                      |



## ZASTOSOWANIE DO APLIKACJI:

sok owocowy

ścieki

woda pitna

PL typ urządzenia

Elektroda redox