



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Karta katalogowa

Liq-Glass TEMP DIN



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.

Elektroda kombinowana składa się z dwóch elektrod: pomiarowej i odniesienia, umieszczonych w jednej



MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA DO


DIN | KNICK

DIN | METTLER-TOLEDO

DIN | SCHOTT / WTW

PARAMETRY PODSTAWOWE

numer zamówienia	238 406
zakres pomiarowy	0...14 pH
zakres temperatury	-10...+100°C
materiał trzonka	szkło
czujnik temperatury	NTC 30
przyłącze	kabel DIN (1,2m)
długość trzonka	120 mm
średnica trzonka	12 mm
diafragma	ceramiczna
układ odniesienia	EVEREF
elektrolit	3 M KCl
membrana	cyldryczna



ZASTOSOWANIE DO APLIKACJI:

sok owocowy

ścieki

woda pitna

PL typ urządzenia

Elektroda pH