



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Karta katalogowa

Przenośny aparat do poboru prób **MAXX P6L**



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.



DANE TECHNICZNE

Technika poboru	prozniowo-perystaltyczna
Przechowywanie próbek	chłodzenie wkładami lodowymi
Język menu	Polski, angielski
Rodzaj pobieranego medium	woda i ścieki
Przedmuchiwanie linii ssącej	przed i po poborze
Rodzaj poboru próby	automatyczny, proporcjonalny do czasu, przepływu, zdarzenia lub manualny
Wysokość zasysania [m]	max 8,5
Objętość pobieranej próby [ml]	regulowana w zakresie 20...350 lub 20...10000
Długość węża ssącego [m]	5
Średnica węża ssącego [mm]	10
Typ rozdzielacza	kołowy
Ilość x pojemność zbiorników na próby [szt. x l]	24 x 1 PE, 1 x 10 PE, 4 x 4 PE, 8 x 2 PE
Materiał wykonania	Tworzywo ABS
Temperatura pracy [°C]	0...+50
Warunki pracy	w pomieszczeniu lub na wolnym powietrzu
Sterowanie	mikroprocesorowe z wyświetlaczem
Programowanie	12 programów
Rejestracja danych	tak
Komunikacja	Mini-USB
Sygnały wejść	opcja
Stopień szczelności	IP 67

wymiary zewnętrzne urządzenia [mm]

Szerokość A	500
Wysokość B	740
Głębokość C	500

waga urządzenia [kg] 15



PARAMETRY ELEKTRYCZNE

zasilanie	akumulator, sieciowe (opcja)
gwarancja	12 miesięcy
producent	MAXX GmbH

OPCJE I AKCESORIA