



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Karta katalogowa

MD 100



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

parametr kat

cechy miernika

mierzone parametry	amoniak, jon amonowy, amoniak wolny, monochloramina, chlor, dwutlenek chloru, ChZT, żelazo, fluorki,
typ urządzenia	Fotometr jednoparametrowy przenośny
źródło światła	Diody LED, filtry interferencyjne fotokomórka
długość fali [nm]	430...660 w zależności od modelu
kuwety	szklana o średnicy 24 mm i wysokości 48 mm
Temperatura pracy [°C]	5...40
zasilanie	bateryjne
ochrona	IP 68
pamięć	16 wyników
wyjścia	opcja
gwarancja	24 miesiące
producent	LOVIBOND
img_photo	MD 100