



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Karta katalogowa

Multi 36XX IDS



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.



PARAMETR

mierzone parametry pH, mV, $\mu\text{S/cm}$, O₂, TDS, SAL, °C

pH

zakres -2,000...20,000 pH

rozdzielczość 0,001 pH

dokładność ustawienia [obr/min] $\pm 0,004$ pH

kalibracja do 5 pkt.

kompensacja temperatury ATC/MTC

mV

zakres $\pm 2000,0$ mV

rozdzielczość 0,1 mV

dokładność ustawienia [obr/min] $\pm 0,2$ mV

przewodnictwo

zakres 0,0 $\mu\text{S/cm}$... 2000,0 mS/cm

rozdzielczość do 0,01 $\mu\text{S/cm}$

dokładność 1% wartości pomiarowej

kalibracja 1 pkt.

stała komórki [cm₋₁] 0,100; 0,475

temperatura odniesienia [°C] 20 lub 25

kompensacja temperatury Lin, nLF, bez kompensacji

współczynnik temperatury [%/°C] 0,000...10,000

TDS

zakres 0...1999 mg/l

rozdzielczość do 0,1 mg/l

zasolenie

zakres 0...70,0

rozdzielczość 0,1

dokładność ustawienia [obr/min] do $\pm 0,1$

tlen rozpuszczony

zakres 0,00...20,0 mg/l

rozdzielczość do 0,01 mg/l

dokładność ustawienia [obr/min] $\pm 0,1$ mg/l

kalibracja 1 pkt.

% nasycenia

zakres 0...200 %

rozdzielczość do 0,1 %

dokładność ustawienia [obr/min] $\pm 0,5\%$ mierzonej wartości

temperatura

zakres pomiarowy [°C] pH/Cond: -5...+105 O₂: 0 ...+ 50

rozdzielczość [°C] 0,1

dokładność [°C] $\pm 0,2$

cechy miernika

Auto-Off po ustawionym czasie od ostatniego przyciśnięcia klawisza

pamięć 500 ręcznie / 10 000 automatycznie

funkcje GLP tak

wejścia 3 x IDS, 2 x USB, AC



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

wyjścia	USB
zasilanie	bateryjne / sieciowe
wyswietlacz	LCD
obudowa ochronna	opcja
ochrona	IP 67
żywołność baterii	150 h
wymiary	180 x 80 x 55 mm
gwarancja	36 miesięcy
producent	WTW
PL typ urządzenia	Wieloparametrowy Miernik Przenośny