



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Karta katalogowa

Orion Star A325



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.



PARAMETR

mierzone parametry pH, mV, $\mu\text{S/cm}$, TDS, SAL, $^{\circ}\text{C}$

pH

zakres -2,000...20,000 pH

rozdzielczość 0,001 pH

dokładność ustawienia [obr/min] $\pm 0,002$ pH

kalibracja do 5 pkt.

kompensacja temperatury ATC/MTC

mV

zakres $\pm 2000,0$ mV

rozdzielczość 0,1 mV

dokładność ustawienia [obr/min] $\pm 0,2$ mV

przewodnictwo

zakres $0,001 \mu\text{S/cm}$...3000 mS/cm

rozdzielczość do $0,001 \mu\text{S/cm}$

dokładność $0,5\% \pm 1$ cyfra

kalibracja do 5 pkt.

stała komórki [cm_{-1}] 0,001...199,9

temperatura odniesienia [$^{\circ}\text{C}$] 5, 10, 15, 20 lub 25

kompensacja temperatury Lin, nLF, EP

współczynnik temperatury [$\%/^{\circ}\text{C}$] 0,0...10,0

TDS

zakres 0,0...999 ppm 1...10,00 ppt

rozdzielczość do 1 ppm

dokładność ustawienia [obr/min] $\pm 1\%$ dla całego zakresu

faktor TDS 0,01...10,0

zasolenie

zakres 0,01...80,0 ppt

rozdzielczość 0,1 ppt

dokładność ustawienia [obr/min] $0,1\% \pm 1$ cyfra

temperatura

zakres pomiarowy [$^{\circ}\text{C}$] -5...+105

rozdzielczość [$^{\circ}\text{C}$] 0,1

dokładność [$^{\circ}\text{C}$] $\pm 0,1$

cechy miernika

Auto-Off po 20 minutach od ostatniego przyciśnięcia klawisza

pamięć 5000

funkcje GLP tak

wejścia ATC/COND, BNC, 2,5 mm pin

wyjścia RS 232 / USB

zasilanie bateryjne / sieciowe

wyswietlacz LCD

ochrona IP 67

żywność baterii 800 h

gwarancja 36 miesięcy

producent Thermo Scientific



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

PL typ urządzenia

Wieloparametrowy Miernik Przenośny