



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Karta katalogowa

PH Tester 30



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

PARAMETR

mierzone parametry	pH, °C, °F
pH	
zakres	-1,0...+15,0 pH
rozdzielczość	0,01 pH
dokładność ustawienia [obr/min]	±0,01 pH
kalibracja	3 pkt.
kompensacja temperatury	ATC
temperatura	
zakres pomiarowy [°C]	0...+50,0
rozdzielczość [°C]	0,1
dokładność [°C]	±0,5
cechy miernika	
wymienna elektroda	tak
Auto-Off	po 8,5 minutach od ostatniego przyciśnięcia klawisza
zasilanie	bateryjne
wyswietlacz	LCD
ochrona	IP 67
wymiary	165 x 38 mm
gwarancja	12 miesięcy
producent	EUTECH
txt_opis pod tabelą	* gwarancja nie obejmuje elektrod, które są materiałami eksploatacyjnymi
PL typ urządzenia	Tester pH