



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Scheda tecnica

registratore dei dati
RT 2014 1T



La foto sopra è solo di riferimento, potrebbe mostrare opzioni aggiuntive non incluse nell'equipaggiamento standard. L'aspetto reale, in particolare il colore e la struttura del materiale, possono differire da quelli presentati nella foto.

Dotazione standard - Antenna GSM

- scheda micro SD con adattatore SD
- Cavo di alimentazione USB con adattatore di alimentazione
- Software Avia
- scaricabile dal sito
- sensore di temperatura/umidità selezionato



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl


POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Dati Tecnici

Controller	Microprocessore
Display	OLED 128x64 px
Alloggi	Alluminio

dimensioni esterne [mm]

Larghezza A	72
Altezza B	85
Profondità C	20
Peso (kg)	0,165



parametri base

orario di lavoro (batteria)	40 h
Banda di frequenza GSM [MHz]	2G 850/900/1800/1900
numero di numeri di telefono per l'invio di notifiche SMS	5
misurazione della temperatura	PT 100 esterna
intervallo di misurazione della temperatura (a seconda del sensore) [°C]	-110... + 400 (a seconda del sensore)
risoluzione di misurazione della temperatura (-40... + 200 °C) [°C]	0,1
precisione di misurazione della temperatura (-40... + 200 °C) [°C]	+/- 0,5
misurazione dell'umidità	RH_STD/RH_PREM esterna
campo di misurazione dell'umidità [%]	RH_STD: 0...80 RH_PREM: 0...100
risoluzione di misurazione dell'umidità [%]	1
accuratezza della misurazione dell'umidità [%]	RH_STD: 1,8 RH_PREM: 0,8
lunghezza del cavo del sensore [m]	2,5
intervallo di registrazione dei dati [min]	1/5/15/30/60
memoria interna	1 mln
memoria secondaria (esterna)	Scheda microSD da 4 GB
porto	micro USB

PARAMETRI ELETTRICI

Voltaggio**	5 VDC
Garanzia	24 mesi
Produttore	POL-EKO

OPZIONI E ACCESSORI



Bank: ING BŚ o/Wodzisław Śląski | Nr rachunku: 90 1050 1403 1000 0022 0879 5498 | Nr rej. w BDO 000005609
NIP: 647-216-26-87 | REGON: 276111984 | Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy | KRS 0001009595



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C



Numero d'ordine: PT 100 S

Sensore di temperatura standard



Numero d'ordine: PT 100 L

Sensore di temperatura per basse temperature



Numero d'ordine: PT 100 H

Sensore di temperatura per alte temperature



Numero d'ordine: RT 2014 RH STD

Sensore di umidità e temperatura standard



Numero d'ordine: RT 2014 RH PREM

Sensore di umidità e temperatura di fascia alta



Numero d'ordine: RT 2014 FIT

Manciata

Numero d'ordine: RT 2014 IN

Ingresso binario

Numero d'ordine: RT 2014 OUT

Uscita binaria