



**POL-EKO**  
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70  
info@pol-eko.com.pl  
www.pol-eko.com.pl

**POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.**  
44-300 Wodzisław Śląski  
ul. Kokoszycka 172 C

## Scheda tecnica

registratore dei dati  
**RT 2014 2T**



La foto sopra è solo di riferimento, potrebbe mostrare opzioni aggiuntive non incluse nell'equipaggiamento standard. L'aspetto reale, in particolare il colore e la struttura del materiale, possono differire da quelli presentati nella foto.

### **Dotazione standard** - Antenna GSM

- scheda micro SD con adattatore SD
- Cavo di alimentazione USB con adattatore di alimentazione
- Software Avia
- scaricabile dal sito
- sensore di temperatura/umidità selezionato



**POL-EKO**  
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70  
info@pol-eko.com.pl  
www.pol-eko.com.pl


**POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.**  
44-300 Wodzisław Śląski  
ul. Kokoszycka 172 C

## Dati Tecnici

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Controller | Microprocessore |
| Display    | OLED 128x64 px  |
| Alloggi    | Alluminio       |

## dimensioni esterne [mm]

|              |       |
|--------------|-------|
| Larghezza A  | 72    |
| Altezza B    | 85    |
| Profondità C | 20    |
| Peso (kg)    | 0,165 |



## parametri base

|                                                                          |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| orario di lavoro (batteria)                                              | 40 h                                  |
| Banda di frequenza GSM [MHz]                                             | 2G 850/900/1800/1900                  |
| numero di numeri di telefono per l'invio di notifiche SMS                | 5                                     |
| misurazione della temperatura                                            | PT 100 esterna                        |
| intervallo di misurazione della temperatura (a seconda del sensore) [°C] | -110... + 400 (a seconda del sensore) |
| risoluzione di misurazione della temperatura (-40... + 200 °C) [°C]      | 0,1                                   |
| precisione di misurazione della temperatura (-40... + 200 °C) [°C]       | +/- 0,5                               |
| misurazione dell'umidità                                                 | RH_STD/RH_PREM esterna                |
| campo di misurazione dell'umidità [%]                                    | RH_STD: 0...80 RH_PREM: 0...100       |
| risoluzione di misurazione dell'umidità [%]                              | 1                                     |
| accuratezza della misurazione dell'umidità [%]                           | RH_STD: 1,8 RH_PREM: 0,8              |
| lunghezza del cavo del sensore [m]                                       | 2,5                                   |
| intervallo di registrazione dei dati [min]                               | 1/5/15/30/60                          |
| memoria interna                                                          | 1 mln                                 |
| memoria secondaria (esterna)                                             | Scheda microSD da 4 GB                |
| porto                                                                    | micro USB                             |

## PARAMETRI ELETTRICI

|             |         |
|-------------|---------|
| Voltaggio** | 5 VDC   |
| Garanzia    | 24 mesi |
| Produttore  | POL-EKO |

## OPZIONI E ACCESSORI



Bank: ING BŚ o/Wodzisław Śląski | Nr rachunku: 90 1050 1403 1000 0022 0879 5498 | Nr rej. w BDO 000005609  
NIP: 647-216-26-87 | REGON: 276111984 | Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy | KRS 0001009595



**POL-EKO**  
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70  
info@pol-eko.com.pl  
www.pol-eko.com.pl

**POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.**  
44-300 Wodzisław Śląski  
ul. Kokoszycka 172 C



Numero d'ordine: PT 100 S

Sensore di temperatura standard



Numero d'ordine: PT 100 L

Sensore di temperatura per basse temperature



Numero d'ordine: PT 100 H

Sensore di temperatura per alte temperature



Numero d'ordine: RT 2014 RH STD

Sensore di umidità e temperatura standard



Numero d'ordine: RT 2014 RH PREM

Sensore di umidità e temperatura di fascia alta



Numero d'ordine: RT 2014 FIT

Manciata

Numero d'ordine: RT 2014 IN

Ingresso binario

Numero d'ordine: RT 2014 OUT

Uscita binaria