



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl


POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Karta katalogowa

Suszarka Laboratoryjna SLW 53 SIMPLE



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.





DANE TECHNICZNE

obieg powietrza	wymuszony
pojemność komory [l]	56
pojemność użytkowa komory [l]	56
sterownik	mikroprocesorowy z zewnętrznym wyświetlaczem
wyswietlacz	LCD

TEMPERATURA

zakres temperatury pracy [°C]	5°C powyżej temperatury otoczenia ... +250°C
regulacja temperatury co ... [°C]	0,1
stabilność temperatury w 105°C [±°C]*	0,3
jednorodność temperatury w 105°C [±°C]*	1,5
zabezpieczenie temperaturowe	klasy 1.0 zgodnie z DIN 12880

KOMORA


drzwi	pełne
materiał komory	stal nierdzewna zg. Z DIN 1.4016
materiał obudowy	blacha malowana proszkowo

wymiary zewnętrzne urządzenia [mm] /1/

szerokość A	660
wysokość B	590
głębokość C	620

wymiary komory [mm]

szerokość D	390
wysokość E	390
głębokość F	350



ilość półek (standard max)	2 5
maksymalne obciążenie półki [kg] /2/	10
maksymalne obciążenie urządzenia [kg]	40
waga urządzenia [kg]	46



PARAMETRY ELEKTRYCZNE

zasilanie	230V 50-60Hz
moc znamionowa urządzenia [W]	1700
gwarancja	24 miesiące
producent	POL-EKO

powyższe parametry dotyczą urządzeń standardowych (bez wyposażenia opcjonalnego)

* - stabilność mierzona w geometrycznym środku komory; jednorodność (K) obliczona dla komory jako:

$K = \frac{T_{\text{średnie maks.}} - T_{\text{średnie min.}}}{2}$


1 - głębokość nie obejmuje przyłącza kabla zasilającego 50 mm; szerokość nie obejmuje korka 20mm

OPCJE I AKCESORIA




Numer zamówienia: */P INOX

Półka druciana ze stali nierdzewnej INOX



Numer zamówienia: */PP

półka perforowana



Numer zamówienia: BRT/*/L IQ/OQ/PQ

wzorcowanie oraz kwalifikacje IQ, OQ, PQ