



**POL-EKO**  
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70  
info@pol-eko.com.pl  
www.pol-eko.com.pl

**POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.**  
44-300 Wodzisław Śląski  
ul. Kokoszycka 172 C

## Produkt Broschüren


## Durchgang Laborsterilisator SRWP 115 Smart



Das Foto oben ist nur als Referenz, zusätzliche Optionen können möglicherweise nicht in der Standardausstattung enthalten. Die wirkliche Aussehen, insbesondere Farbe und Struktur des Materials aus den in dem Foto dargestellten abweichen kann.

### Vorteile des SMART Controllers:

- 4,3", Vollfarben-Touchscreen mit kristallklarer Auflösung
- LAN, USB-Anschlüsse sowie für Datenübertragung
- Multi-Segment-Zeit- und Temperaturprogramme
- Visueller und akustischer Alarm
- interner Speicher für Programme und Datenaufzeichnung
- Ereignisregistrierung
- Benutzerhandbuch zum direkten Download
- Schnellwechsel der Parameter
- Alarmleiste
- Handschumodus



Smart - preview screen



## TECHNISCHE DATEN

|                                          |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Luftströmung                             | erzwungen                     |
| Fassungsvermögen der Kammer [l]          | 105                           |
| Nutzbare Fassungsvermögen der Kammer [l] | 105                           |
| Treiber                                  | mikroprozessor PID            |
| Anzeige                                  | 4,3" vollfarbiger Touchscreen |

## TEMPERATUR

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Temperaturbereich [°C]     | 5°C über der Raumtemperatur... +250°C             |
| Temperaturregulierung [°C] | 0,1                                               |
| Temperaturschutz           | Klasse 2.0 gem. DIN 12880 / Klasse 3.1 (optional) |

## KAMMER


|                |                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------|
| Türtyp         | volle Tür                                          |
| <b>Innere</b>  |                                                    |
| Smart          | rostfreier, säurebeständiges Stahl gem. DIN 1.4301 |
| IG Smart       | rostfreier, säurebeständiges Stahl gem. DIN 1.4301 |
| <b>Gehäuse</b> |                                                    |
| Smart          | pulverbeschichtetes Blech                          |
| IG Smart       | rostfreier, strukturiert                           |

## außenmaße [mm] /1/

|          |     |
|----------|-----|
| Breite A | 700 |
| Höhe B   | 910 |
| Tiefe C  | 700 |

## innenmaß [mm]

|          |     |
|----------|-----|
| Breite D | 460 |
| Höhe E   | 530 |
| Tiefe F  | 430 |



|                                                     |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| Regal (standard   max)                              | 2   7 |
| Maximalbelastung des Regal [kg] /2/                 | 10    |
| - verstärkter einschiebgitter version (PW) [kg] /3/ | 50    |
| Maximalbelastung des Geräts [kg]                    | 60    |
| - verstärkter Geräte version (W) [kg] /4/           | 120   |
| Gewicht [kg]                                        | 65    |



**POL-EKO**  
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70  
info@pol-eko.com.pl  
www.pol-eko.com.pl

**POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.**  
44-300 Wodzisław Śląski  
ul. Kokoszycka 172 C

## ELEKTRO PARAMETERS

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Energieversorgung** | 230V 50-60Hz |
| Nennleistung [W]    | 2500         |
| Garantie            | 24 Monate    |
| Produzent           | POL-EKO      |

Diese Parameter gelten für Standardgeräte (ohne optional ausstattung)


\* - Zeitliche Temperaturabweichung in der Mitte des Geräteinnenraumes gemessen; Räumliche Temperaturabweichung (K) berechnet für den Geräteinnenraum wie folgt:

$K = \pm (\text{max. Durchschnittstemperatur} - \text{min. Durchschnittstemperatur}) / 2$

\*\* - Andere Netzspannung auf Anfrage

- 1 - Tiefe umfasst nicht die Anschluss Netzkabel 50mm
- 2 - die gleichmäßige Lastverteilung über die Oberfläche
- 3 - verstärkt Regal
- 4 - verstärkte version

## OPTIONEN UND ZUBEHÖR



Bestellnummer: \*/A


Tür mit Sichtfenster



**INOX**


Bestellnummer: \*/P INOX

Einschubgitter aus rostfreiem Stahl INOX




Bestellnummer: \*/PP

Zusätzliches Edelstahl-Lochblech



Bestellnummer: \*/PW

Glasregal



Bestellnummer: KUW GN\*/\*

Schalen aus rostfreiem Stahl



Bestellnummer: OWW/LED

Innenbeleuchtung



**HEPA**

Bestellnummer: HEPA


HEPA Frischluftfilter



**LAB  
DESK**

Bestellnummer: LabDesk

LabDesk Software



**>O<**

Bestellnummer: BRT\*/L IQ/OQ/PQ

IQ, OQ ,PQ Eignungsverfahren



**DIN  
3.1**

Bestellnummer: \*/3.1

Temperaturschutz Klasse 3.1 DIN 12880



**POL-EKO**  
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70  
info@pol-eko.com.pl  
www.pol-eko.com.pl

**POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.**  
44-300 Wodzisław Śląski  
ul. Kokoszycka 172 C




Bestellnummer: BPP 12

Batterie-Backup für Anzeige




Bestellnummer: PORT ALARM

Kontakt für Trockenalarm




Bestellnummer: LANK

LAN Kabel




Bestellnummer: OCZ/20

Zusätzliche Durchführung 20mm




Bestellnummer: OCZ/30

Zusätzliche Durchführung 30mm




Bestellnummer: OCZ/60

Zusätzliche Durchführung 60mm



Bestellnummer: OCZ/100

Zusätzliche Durchführung 100mm



Bestellnummer: KD

Zugangskontrolle