

(+48) 32 453 91 70

⊠ info@pol-eko.com.pl

www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k. 44-300 Wodzisław Śląski ul. Kokoszycka 172 C

Produkt Broschüren


Kühlinkubator (ST) ST 1 Smart



Das Foto oben ist nur als Referenz, zusätzliche Optionen können möglicherweise nicht in der Standardausstattung enthalten. Die wirkliche Aussehen, insbesondere Farbe und Struktur des Materials aus den in dem Foto dargestellten abweichen kann.

Vorteile des SMART Controllers:

- 4,3", Vollfarben-Touchscreen mit kristallklarer Auflösung
- LAN, USB-Anschlüssesowie für Datenübertragung
- Multi-Segment-Zeit- und Temperaturprogramme
- Visueller und akustischer Alarm
- interner Speicher für Programme und Datenaufzeichnung
- Ereignisregistrierung
- Benutzerhandbuch zum direkten Download
- Schnellwechsel der Parameter
- Alarmleiste
- Handschumodus



Smart - preview screen






(+48) 32 453 91 70info@pol-eko.com.plwww.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k. 44-300 Wodzisław Śląski ul. Kokoszycka 172 C

TECHNISCHE DATEN	
luftströmung	erzwungen
Fassungsvermögen der Kammer [I]	70
Nutzbare Fassungsvermögen der Kammer [I]	55
Treiber	mikroprozessor PID
Anzeige	4,3" vollfarbiger Touchscreen
TEMPERATUR	
Temperaturbereich [°C]	+3+40 / +70 (optional)
Temperaturregulierung [°C]	0,1
Zeitliche Temperaturschwankung 37°C [+/-°C]*	0,3
RäumlicheTemperaturabweichung 37°C [+/-°C]*	0,5
Temperaturschutz	Klasse 1.0 gem. DIN 12880 / Klasse 3.3 (optional) / Klasse 3.3 in Smart PRO
KAMMER	
Türtyp	volle Tür / glasstür oder doppelte Tür (optional) /4/
Innere	
C Smart	rostfreier Stahl gem. DIN 1.4016
CS Smart	rostfreier Stahl gem. DIN 1.4016
P Smart	rostfreier, säurebeständiges Stahl gem. DIN 1.4301
PS Smart	rostfreier, säurebeständiges Stahl gem. DIN 1.4301
Gehäuse	
C Smart	pulverbeschichtetes Blech
CS Smart	geschliffener, rostfreier Stahl
P Smart	pulverbeschichtetes Blech
PS Smart	geschliffener, rostfreier Stahl

außenmaße	[mm] /1/	
ausenmase	fmm1 / T/	

Breite A	550
Höhe B	660
Tiefe C	680
innenmaß [mm]	
Breite D	430
Breite D'	470
Höhe E	430
Tiefe F	300
Tiefe F'	360



Regal (standard max)	2 2
Maximalbelastung das Regal [kg] /2/	10
Maximalbelastung des Geräts [kg]	20
Gewicht [kg]	37





⟨+48⟩ 32 453 91 70⋈ info@pol-eko.com.plwww.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k. 44-300 Wodzisław Śląski ul. Kokoszycka 172 C

ELEKTRO PARAMETERS		
Energieversorgung**	230V 50-60Hz	
Nennleistung [W]	250	
Kühlmittel	R1234ze / GWP=7	
Garantie	24 Monate	
Produzent	POL-EKO	

Diese Parameter gelten für Standardgeräte (ohne optional ausstattung)

* - Zeitliche Temperaturabweichung in der Mitte des Geräteinnenraumes gemessen; Räumliche Temperaturabweichung (K) berechnet für den Geräteinnenraum wie folgt:

K = +/- (max. Durchnschittstemperatur - min. Durchnschittstemperatur) / 2

- ** Andere Netzspannung auf Anfrage
- 1 Tiefe umfasst nicht die Anschluss Netzkabel 50mm. In den max. außen Abmessungen ist der 20mm Gummistopfen in der Breite nicht enthalten.
- 2 die gleichmäßige Lastverteilung über die Oberfläche
- 3 verstärkt Regal
- 4 optional innere Glastür

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

	Bestellnummer: */C	Innere Glastür
	Bestellnummer: */A	Äußere Glastür
INOX	Bestellnummer: */P INOX	Einschubgitter aus rostfreiem Stahl INOX
	Bestellnummer: */PP	Zusätzliches Edelstahl-Lochblech
	Bestellnummer: */PW	Glasregal



Bestellnummer: KUW GN*/* Schalen aus rostfreiem Stahl



Bestellnummer: ST/CHL/SWP ALU Aluminium Schublade auf pulverbeschichteten Gleitschienen



Bestellnummer: ST/CHL/SWP INOX Edelstahlschublade auf pulverbeschichteten Gleitschienen



Bestellnummer: ST/CHL/SWPN INOX Edelstahlschublade auf Edelstahlgleitschienen



Bestellnummer: QLK* Räder





(+48) 32 453 91 70info@pol-eko.com.plwww.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k. 44-300 Wodzisław Śląski ul. Kokoszycka 172 C



Bestellnummer: */S oder */S INOX Tisch mit Rädern



Bestellnummer: */ST oder */S INOX Tisch mit Rädern



Bestellnummer: *PLUS Automatische Abtaufunktion



Bestellnummer: ST/70 Erweiterter Temperaturbereich bis +70°C



Bestellnummer: */FOT Fotoperiode



Bestellnummer: GNZ Innere Steckdose



Bestellnummer: LabDesk Software



Bestellnummer: BRT/*/L IQ/OQ/PQ IQ, OQ ,PQ Eignungsverfahren

DIN 3.3

Bestellnummer: */3.3 Temperaturschutz Klasse 3.3 DIN 12880



Bestellnummer: BPP 12 Batterie-Backup für Anzeige



Bestellnummer: PORT ALARM Kontakt für Trockenalarm



Bestellnummer: LANK LAN Kabel



Bestellnummer: OCZ/20 Zusätzliche Durchführung 20mm



Bestellnummer: OCZ/30 Zusätzliche Durchführung 30mm



Bestellnummer: OCZ/60 Zusätzliche Durchführung 60mm



Bestellnummer: OCZ/100 Zusätzliche Durchführung 100mm



Bestellnummer: KD Zugangskontrolle

