



**POL-EKO**  
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70  
info@pol-eko.com.pl  
www.pol-eko.com.pl

**POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.**  
44-300 Wodzisław Śląski  
ul. Kokoszycka 172 C

## Ficha de datos


## Incubadora de Refrigeración (ST) ST 1 Smart



La foto de arriba es sólo para referencia y puede mostrar opciones adicionales no incluidas en el equipamiento estándar. La apariencia real, sobre todo el color y la estructura del material pueden diferir de los presentados en la foto.

### Ventajas del controlador SMART:

- pantalla táctil de 4,3, nítida, en color
- puertos LAN y USB para transferencia de datos
- programas multisegmentos de tiempo y temperatura
- alarma visual y sonora
- memoria interna para programas y almacenamiento de datos
- registro de eventos
- manual de usuario para descarga directa
- cambio rápido de los parámetros del programa
- barra de alarma
- operación con los guantes puestos



Smart - preview screen



## DATOS TÉCNICOS

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| convección de aire         | forzada                              |
| capacidad de la cámara [l] | 70                                   |
| capacidad de trabajo [l]   | 55                                   |
| controlador                | microprocesador PID                  |
| pantalla                   | Pantalla táctil a todo color de 4,3" |

## TEMPERATURA

|                                           |                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| rango de temperatura [°C]                 | +3...+40 / +70 (opción)                               |
| resolución de temperatura cada... [°C]    | 0,1                                                   |
| fluctuación de temperatura a 37°C [±/°C]* | 0,3                                                   |
| variación de temperatura a 37°C [±/°C]*   | 0,5                                                   |
| protección de temperatura                 | clase 1.0 de acuerdo a DIN 12880 / clase 3.3 (opción) |

## CÁMARA

|                |                                         |
|----------------|-----------------------------------------|
| tipo de puerta | sólida / de vidrio o doble (opción) /4/ |
|----------------|-----------------------------------------|

### interior

|          |                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| C Smart  | acero inoxidable DIN 1.4016                                 |
| CS Smart | acero inoxidable DIN 1.4016                                 |
| P Smart  | acero inoxidable a prueba de ácidos de acuerdo a DIN 1.4301 |
| PS Smart | acero inoxidable a prueba de ácidos de acuerdo a DIN 1.4301 |

### gabinete


|          |                         |
|----------|-------------------------|
| C Smart  | con chapa de pintura    |
| CS Smart | acero inoxidable pulido |
| P Smart  | con chapa de pintura    |
| PS Smart | acero inoxidable pulido |

## dimensiones totales [mm] /1/

|            |     |
|------------|-----|
| ancho A    | 550 |
| alto B     | 660 |
| profundo C | 680 |

## dimensiones internas [mm]

|             |     |
|-------------|-----|
| ancho D     | 430 |
| ancho D'    | 470 |
| alto E      | 430 |
| profundo F  | 300 |
| profundo F' | 360 |



|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| estantes (estándar   max)         | 2   2 |
| carga máxima por estante [kg] /2/ | 10    |
| carga máxima de la unidad [kg]    | 20    |
| peso [kg]                         | 37    |



## PARÁMETROS ELÉCTRICOS

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| alimentación**       | 230V 50-60Hz    |
| potencia nominal [W] | 250             |
| gas refrigerante     | R1234ze / GWP=7 |
| garantía             | 24 meses        |
| fabricante           | POL-EKO         |

estos parámetros se aplican a los equipos estándar (sin accesorios opcionales)

\* - fluctuación medida en el centro geométrico de la cámara; variación (K) calculada para la cámara como:

$K = \pm (T \text{ media max.} - T \text{ media min.}) / 2$

\*\* - otros tipos de alimentación bajo petición


1 - profundidad no incluye el cable de alimentación de 50 mm, el ancho no incluye el tapón de goma de 20 mm

2 - en la superficie cargada de manera uniforme

3 - estante reforzado

4 - puerta interna de cristal adicional

## OPCIONES Y ACCESORIES



Número de orden: \*/C

Puerta interna de cristal




Número de orden: \*/A

Puerta externa de cristal




Número de orden: \*/P INOX

Estante de acero inoxidable




Número de orden: \*/PP

Un estante perforado




Número de orden: \*/PW

Estante reforzado




Número de orden: KUW GN\*/\*

Bandeja de acero inoxidable



Número de orden: ST/CHL/SWP ALU

Cajón de aluminio con las guías con chapa de pintura



Número de orden: ST/CHL/SWP INOX

Cajón de acero inoxidable con las guías con chapa de pintura



Número de orden: ST/CHL/SWP INOX

Cajón de acero inoxidable con las guías de acero inoxidable



Número de orden: QLK\*


Ruedas



**POL-EKO**  
Perfect Environment


(+48) 32 453 91 70  
info@pol-eko.com.pl  
www.pol-eko.com.pl

**POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.**  
44-300 Wodzisław Śląski  
ul. Kokoszycka 172 C



Número de orden: \*/S o \*/S INOX

Mesa sobre ruedas



Número de orden: \*/ST o \*/S INOX

Base sobre ruedas




Número de orden: \*PLUS

Función de descongelación automática




Número de orden: ST/70

Extensión de temperatura hasta 70°C



Número de orden: \*/FOT

Sistema fotoperiódico




Número de orden: GNZ

Toma interna



Número de orden: LabDesk

Software LabDesk




Número de orden: BRT/\*/L IQ/OQ/PQ

Calibración y cualificación IQ, OQ, PQ



Número de orden: \*/3.3

Protección de temperatura clase 3.3 de acuerdo a DIN 12880




Número de orden: BPP 12

batería de respaldo para el controlador




Número de orden: PORT ALARM

puerto de alarma




Número de orden: LANK

cable LAN




Número de orden: OCZ/20

orificio de inserción del sensor de temperatura personalizado de 20 mm




Número de orden: OCZ/30

orificio de inserción del sensor de temperatura adicional de 30 mm




Número de orden: OCZ/60

orificio de inserción del sensor de temperatura adicional de 60 mm



Número de orden: OCZ/100

orificio de inserción del sensor de temperatura adicional de 100 mm



Número de orden: KD

control de acceso



Bank: ING BŚ o/Wodzisław Śląski | Nr rachunku: 90 1050 1403 1000 0022 0879 5498 | Nr rej. w BDO 000005609  
NIP: 647-216-26-87 | REGON: 276111984 | Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy | KRS 0001009595