



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Katalogová karta

Nouzové napájení
ZA II 12H



Výše uvedená fotografie je pouze ilustrativní, může zobrazovat další možnosti, které nejsou součástí standardní výbavy.
Skutečný vzhled, zejména barva a struktura materiálu, se může lišit od vyobrazení.

Standardní výbava

- měnič s funkcí dobíjení baterie
- baterie
- kolečka s brzdou
- vizuální a zvuková signalizace informující o provozním stavu
- el. zásuvka typ E (230V)
- manuál v polštině




TECHNICKÁ DATA

displej	LED
materiál opláštění	práškově lakovaný plech

vnější rozměry zařízení [mm]

šířka A	660
výška B	590
hloubka C	1020
hmotnost přístroje [kg]	235



ZÁKLADNÍ PARAMETRY

pracovní teplota [°C]	+10...+30
pracuje s modelem	CHL/ST 500-1450, ILW 240-750
doba zálohování* [h]	12
počet baterií [ks]	3

ELEKTRICKÉ PARAMETRY

Napájení	230 V 50 Hz
jmenovitý výkon zařízení [W]	3 000
záruka	12 měsíců
výrobce	POL-EKO

* přibližná doba udržení provozu zařízení na nouzovém zdroji závisí na okolních parametrech, stupni naplnění komory atd.