



**POL-EKO**  
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70  
info@pol-eko.com.pl  
www.pol-eko.com.pl

**POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.**  
44-300 Wodzisław Śląski  
ul. Kokoszycka 172 C

## Katalogová karta

**Nouzové napájení**  
**ZA II 8H**



Výše uvedená fotografie je pouze ilustrativní, může zobrazovat další možnosti, které nejsou součástí standardní výbavy.  
Skutečný vzhled, zejména barva a struktura materiálu, se může lišit od vyobrazení.

### Standardní výbava

- měnič s funkcí dobíjení baterie
- baterie
- kolečka s brzdou
- vizuální a zvuková signalizace informující o provozním stavu
- el. zásuvka typ E (230V)
- manuál v polštině




## TECHNICKÁ DATA

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| displej            | LED                     |
| materiál oplaštění | práškově lakovaný plech |

### vnější rozměry zařízení [mm]

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| šířka A                 | 675 |
| výška B                 | 670 |
| hloubka C               | 665 |
| hmotnost přístroje [kg] | 173 |



## ZÁKLADNÍ PARAMETRY

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| pracovní teplota [°C] | +10...+30                    |
| pracuje s modelem     | CHL/ST 500-1450, ILW 240-750 |
| doba zálohování* [h]  | 8                            |
| počet baterií [ks]    | 2                            |

## ELEKTRICKÉ PARAMETRY

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Napájení                     | 230 V 50 Hz |
| jmenovitý výkon zařízení [W] | 3 000       |
| záruka                       | 12 měsíců   |
| výrobce                      | POL-EKO     |

\* přibližná doba udržení provozu zařízení na nouzovém zdroji závisí na okolních parametrech, stupni naplnění komory atd.