



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Karta katalogowa

AL400 / MD 600



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

parametr	kat
cechy miernika	
mierzone parametry	Al, As, ChZT, Cl ₂ , ClO, Cl ⁻ , CN ⁻ , Cr, Crog, Cu, F ⁻ , Fe, H ₂ O ₂ , I ₂ , K, mętność, Mn, Nh ₄ , NO ₂ , NO ₃ , Nog, O ₃
typ urządzenia	Fotometr wieloparametrowy przenośny
źródło światła	6 diod LED
długość fali [nm]	430, 530, 560, 580, 610, 660
kuwety	okrągłe, średnica 13 mm, 16 mm, 24 mm
Temperatura pracy [°C]	5...40
zasilanie	bateryjne
pamięć	1000
wyjścia	RS 232
gwarancja	24 miesiące
producent	AquaLytic / LOVIBOND
img_photo	AL400 / MD 600