



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Karta katalogowa

AL800 / SprctroDirect



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

parametr	kat
cechy miernika	
mierzone parametry	Al, As, Br2,ChZT, Cl2,ClO,Cl-,CN-,Cr, Crog, Cu, detergenty, F-, Fe, fenole, formaldehyd, H2O2, K, Mn
typ urządzenia	Spektrofotometr
źródło światła	lampa halogenowa
długość fali [nm]	330...990
kuwety	okrągłe, średnica 16 mm, 24 mm; prostokątne 10 - 50 mm
Temperatura pracy [°C]	5...40
zasilanie	sieciowe
pamięć	1000
wyjścia	RS 232
metody własne	35
gwarancja	24 miesiące
producent	AquaLytic / LOVIBOND
img_photo	AL800 / SprctroDirect