




POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Ficha de datos

Gabinete Asecos-1200



La foto de arriba es sólo para referencia y puede mostrar opciones adicionales no incluidas en el equipamiento estándar. La apariencia real, sobre todo el color y la estructura del material pueden diferir de los presentados en la foto.

Gabinete ventilado 90 min para almacenamiento de sustancias inflamables y explosivas

- gabinete de dos puertas bajo encimera pintado en RAL 7035
- con bloqueo de cerradura e indicador de bloqueo
- línea UB-T-90
- modelo UB90.060.110.050.2T
- dentro hay un estante que divide el espacio en dos niveles
- cumplimiento de la norma EN 14470-1
- 1x cubeta de acero pintado en RAL 7035
- 1x inserto de acero perforado pintado en RAL 7035



POL-EKO
Perfect Environment


(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

DATOS TÉCNICOS - DIMENSIONES

dimensiones totales [mm]

ancho A	1100
alto B	598
profundo C	550



garantía	24 meses
fabricante	ASECOS