



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Katalogová karta

Topná komora CALDERA 150



Výše uvedená fotografie je pouze ilustrativní, může zobrazovat další možnosti, které nejsou součástí standardní výbavy. Skutečný vzhled, zejména barva a struktura materiálu, se může lišit od vyobrazení.

Funkčnost

- kapacita, 70, 150, 200, 250, 300 l na výběr - rozměry a vzorková množství náplně jsou popsány v technické specifikaci
- rychlý ohřev náplně díky nucené cirkulaci vzduchu
- plášť z leštěné nerezové oceli, vnitřek z nerezové oceli
- jasné, energeticky úsporné osvětlení komory LED diodami a tvrzené sklo ve dveřích umožňují výbornou viditelnost interiéru komory
- teleskopické zásuvky místo polic, zabraňující vypadnutí obsahu
- možnost umístění komory na nerezový stůl - možnost

Bezpečnost

- bezpečný teplotní rozsah od +35°C do +42°C, nastavení teploty po 1°C
- vizuální a zvukový alarm po překročení nastavené teploty o 2°C
- nezávislá teplotní ochrana nad 45°C (ochrana proti přehřátí) třída 3.1 dle DIN 12880
- alarm otevřených dveří (aktivace po 1 minutě od otevření dveří)
- zobrazení pr parametrů LED indikátor, viditelný ze vzdálenosti 4m
- možnost uzavření dveří komory na klíč - ochrana vložky proti neoprávněnému přístupu
- ochrana proti změně nastavení obsluhy neoprávněnými osobami
- archivace komory provozní parametry po dobu 1 roku (se záznamem každých 15 minut)



CALDERA byla navržena v souladu se směrnicemi lékařské normy PN-EN 60601-1-2: 2002 EMC Medical standard pro elektrická zařízení (neruší činnost jiných lékařských nástrojů).



Bank: ING BŚ o/Wodzisław Śląski | **Nr rachunku:** 90 1050 1403 1000 0022 0879 5498 | **Nr rej. w BDO** 000005609
NIP: 647-216-26-87 | **REGON:** 276111984 | Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy | **KRS** 0001009595



TECHNICKÁ DATA

cirkulace vzduchu	vynucená
objem komory [l]	150
Využitelný objem komory [l]	150
ovladač	mikroprocesor s LED displejem
displej	LED

TEPLOTA

rozsah provozních teplot [°C]	+35...+42
regulace teploty o ... [°C]	1,0
teplotní stabilita při 37°C [±/°C]*	0,3
homogenita teploty při 37°C [±/°C]*	0,5
ochrana proti přehřátí	třída 3.1 podle DIN 12880

KOMORA


dveře	dveře s průhledovým oknem
materiál komory	DIN 1.4301
materiál opláštění	broušená nerezová ocel

vnější rozměry přístroje v [mm] /1/

šířka A	600
výška B	840
hloubka C	630

rozměry komory v [mm]

šířka D	490
výška E	650
hloubka F	480



Počet zásuvek	2
maximální zatížení zásuvky [kg]	20
maximální zatížení přístroje [kg]	40
hmotnost přístroje [kg]	54



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

ELEKTRICKÉ PARAMETRY

Napájení	230V 50-60Hz
jmenovitý výkon zařízení [W]	250
záruka	24 měsíců
výrobce	POL-EKO

výše uvedené parametry platí pro standardní zařízení (bez volitelného vybavení)

* - stabilita měřená v geometrickém středu komory; homogenita (K) vypočtená pro komoru jako:

$K = \pm (T \text{ průměr max} - T \text{ průměr min}) / 2$

1 - hloubka nezahrnuje připojení napájecího kabelu 50 mm; šířka nezahrnuje korek 20mm

MOŽNOSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ



Číslo objednávky: */P INOX

Nerezová drátěná police INOX




Číslo objednávky: ST/CHL/SWPN INOX

nerezová zásuvka na nerezových vodicích lištách




Číslo objednávky: QLK*

pojezdová kolečka




Číslo objednávky: */S nebo */S INOX

Stůl s kolečky




Číslo objednávky: */ST nebo */ST INOX

regál s kolečky



Číslo objednávky: BRT/*/L IQ/OQ/PQ

kalibrace a kvalifikace IQ, OQ, PQ



Objednací číslo: KD

Řízení přístupu