



Produkt Broschüren

print date: 2025-04-18


Laborkühlschrank CHL 2 Smart PRO



Das Foto oben dient nur als Referenz, zusätzliche Optionen können möglicherweise nicht in der Standardausstattung enthalten sein. Die Abbildung, insbesondere Farbe und Struktur wie im Bild dargestellt, können abweichen.

Vorteile des SMART PRO Controllers:

- großes (7) Vollfarben-Touchscreen mit kristallklarer Auflösung
- LAN, USB-Anschlüsse sowie WLAN für Kommunikation und Datenübertragung
- Multi-Segment-Zeit- und Temperaturprogramme
- Datenanzeige in tabellarischer und grafischer Form
- Visueller und akustischer Alarm
- Administrator-Funktion für Verwaltung und Einstellungen
- Passwortgeschütztes Login
- interner Speicher für Programme und Datenaufzeichnung
- Ereignisregistrierung mit Benutzerbenachrichtigungen
- LabDesk-Software und Benutzerhandbuch zum direkten Download



Smart PRO - preview screen



Technische Daten

Luftkonvektion	erzwungen
Fassungsvermögen der Kammer [l]	150
Nutzbare Fassungsvermögen der Kammer [l]	122
Steuerung	mikroprozessor PID
Anzeige	7-Zoll-Vollfarb-Touchscreen

TEMPERATUR

Temperaturbereich [°C]	0...+15
Temperaturregulierung [°C]	0,1
zeitliche Temperaturschwankung 4°C [±/°C]*	0,4
räumliche Temperaturabweichung 4°C [±/°C]*	0,7
Temperaturschutz	Klasse 3.2 gem. DIN 12880

KAMMER

Türvariante	massive Tür / Glasstür oder doppelflügelige Tür (optional) /4/
-------------	--

Interieur

C Smart PRO	Edelstahl nach DIN 1.4016
CS Smart PRO	Edelstahl nach DIN 1.4016
P Smart PRO	rostfreier, säurebeständiges Stahl gem. DIN 1.4301
PS Smart PRO	rostfreier, säurebeständiges Stahl gem. DIN 1.4301

Gehäuse


C Smart PRO	pulverbeschichtetes Blech
CS Smart PRO	Edelstahl poliert
P Smart PRO	pulverbeschichtetes Blech
PS Smart PRO	Edelstahl poliert

außenmaße [mm] /1/

Breite A	610
Höhe B	900
Tiefe C	650

innenmaß [mm]

Breite D	480
Breite D'	520
Höhe E	660
Tiefe F	420
Tiefe F'	480
Tiefe G	320
Höhe H	440



Einlegeboden (standard max)	3 4
Maximale flächige Belastung des Einlegeboden [kg] /2/	10
Maximalbelastung des Gerätes [kg]	30
Gewicht [kg]	63



Elektrische Parameter

Spannung	230V 50-60Hz
Nennleistung [W]	250
Kältemittel	R1234ze / GWP=7
Garantie	24 Monate
Hersteller	POL-EKO®

Alle oben genannten technischen Daten beziehen sich auf Standardgeräte (ohne optionales Zubehör)

* - Schwankung gemessen in der Mitte der Kammer; im Raum, Abweichung (K) berechnet für die Kammer als: $K = \pm (T \text{ Mittelwert max.} - T \text{ Mittelwert min.}) / 2$; Parameter für die Kammer über der unteren Stufe **

- andere Netzteile auf Anfrage

1 - Tiefe ohne 50 mm Netzkabel, Die Breite beinhaltet nicht die 20 mm Gummistopfen 2

- auf gleichmäßig belasteter Oberfläche

3 - verstärktes Regal


4 - zusätzliche Innenglastür

OPTIONEN UND ZUBEHÖR



Bestellnummer: */C

Innere Glastür



Bestellnummer: */A

Äußere Glastür




Bestellnummer: */AS

Glastür mit SMART WINDOW Option




Bestellnummer: */P INOX

Einschubgitter aus Edelstahl INOX



Bestellnummer: */PP

Edelstahl-Lochblech




Bestellnummer: */PW

Verstärkter Einlegeboden




Bestellnummer: KUW GN*/*

Küvetten aus rostfreiem Stahl



Bestellnummer: ST/CHL/SWP ALU

Aluminiumschublade mit pulverbeschichteten Schienen



Bestellnummer: ST/CHL/SWP INOX

Edelstahlschublade mit pulverbeschichteten Schienen



Bestellnummer: ST/CHL/SWPN INOX

Edelstahlschublade mit Edelstahlschienen



	Bestellnummer: QLK*	Rollen
	Bestellnummer: */S oder */S INOX	Tisch mit Rollen
	Bestellnummer: */ST oder */S INOX	Gestell mit Rollen
	Bestellnummer: *PLUS	Automatische Abtaufunktion
	Bestellnummer: PT 100	Zusätzliche Temperatursensor
	Bestellnummer: GNZ	Interne Steckdose
	Bestellnummer: BRT/*L IQ/OQ/PQ	Kalibrierung und IQ-, OQ-, PQ-Qualifizierung
	Bestellnummer: BPP 12	Batterie-Backup für Anzeige
	Bestellnummer: PORT ALARM	Kontakt für Trockenalarm
	Bestellnummer: LANK	LAN Kabel
	Bestellnummer: OCZ/20	Zusätzliche Durchführung 20mm
	Bestellnummer: OCZ/30	Zusätzliche Durchführung 30mm
	Bestellnummer: OCZ/60	Zusätzliche Durchführung 60mm
	Bestellnummer: OCZ/100	Zusätzliche Durchführung 100mm
	Bestellnummer: KD	Zugangskontrolle