



**POL-EKO**  
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70  
info@pol-eko.com.pl  
www.pol-eko.com.pl

**POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.**  
44-300 Wodzisław Śląski  
ul. Kokoszycka 172 C

## Karta katalogowa

## Chłodziarka Farmaceutyczna CHS-C 6 A



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.





## DANE TECHNICZNE

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| obieg powietrza               | wymuszony                            |
| pojemność komory [l]          | 400                                  |
| pojemność użytkowa komory [l] | 324                                  |
| sterownik                     | mikroprocesorowy z wyświetlaczem LED |
| wyswietlacz                   | LED                                  |

## TEMPERATURA

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| zakres temperatury pracy [°C]          | 0...+10                       |
| regulacja temperatury co ... [°C]      | 0,1                           |
| stabilność temperatury w 4°C [±/°C]*   | 1                             |
| jednorodność temperatury w 4°C [±/°C]* | 2                             |
| zabezpieczenie temperaturowe           | klasy 1.0 zgodnie z DIN 12880 |

## KOMORA


|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| drzwi            | szklane                          |
| materiał komory  | stal nierdzewna zg. Z DIN 1.4016 |
| materiał obudowy | blacha malowana proszkowo        |

### wymiary zewnętrzne urządzenia [mm] /1/

|             |      |
|-------------|------|
| szerokość A | 600  |
| wysokość B  | 1860 |
| głębokość C | 650  |

### wymiary komory [mm]

|              |      |
|--------------|------|
| szerokość D  | 480  |
| szerokość D' | 520  |
| wysokość E   | 1660 |
| głębokość F  | 420  |
| głębokość F' | 480  |
| głębokość G  | 320  |
| wysokość H   | 1440 |



|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| ilość półek (standard   max)          | 4   10 |
| maksymalne obciążenie półki [kg] /2/  | 10     |
| maksymalne obciążenie urządzenia [kg] | 60     |
| waga urządzenia [kg]                  | 90     |



## PARAMETRY ELEKTRYCZNE

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| zasilanie                     | 230V 50Hz       |
| moc znamionowa urządzenia [W] | 350             |
| czynnik chłodniczy            | R1234ze / GWP=7 |
| gwarancja                     | 24 miesiące     |
| producent                     | POL-EKO         |

powyższe parametry dotyczą urządzeń standardowych (bez wyposażenia opcjonalnego)

\* - stabilność mierzona w geometrycznym środku komory; jednorodność (K) obliczona dla komory jako:

$K = \frac{T_{\text{średnie maks.}} - T_{\text{średnie min.}}}{2}$


1 - głębokość nie obejmuje przyłącza kabla zasilającego 50 mm; szerokość nie obejmuje korka 20mm

## OPCJE I AKCESORIA




Numer zamówienia: \*/P INOX

Półka druciana ze stali nierdzewnej INOX



Numer zamówienia: ST/CHL/SWP ALU

szuflada aluminiowa na prowadnicach malowanych proszkowo



Numer zamówienia: ST/CHL/SWP INOX

szuflada ze stali nierdzewnej na prowadnicach malowanych proszkowo




Numer zamówienia: ST/CHL/SWPN INOX

szuflada ze stali nierdzewnej na prowadnicach wykonanych ze stali nierdzewnej



Numer zamówienia: QLK\*

kółka jezdne



Numer zamówienia: BRT/\*/L IQ/OQ/PQ

wzorcowanie oraz kwalifikacje IQ, OQ, PQ