



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Katalogová karta

Stolní digestoř Compact Line DCL-1500 BB



Výše uvedená fotografie je pouze ilustrativní, může zobrazovat další možnosti, které nejsou součástí standardní výbavy. Skutečný vzhled, zejména barva a struktura materiálu, se může lišit od vyobrazení.

Standardní vybavení digestoří:

- konstrukce celá z pozinkované oceli bez použití materiálů na bázi dřeva
- okno z tvrzeného skla, ručně zvednuté protizávažím, otevírání nahoru s výškou blokování 500 mm (max 810 mm), okno má systém, který zabraňuje nekontrolovatelnému pádu okna
- energeticky úsporné lineární LED osvětlení oddělené sklem od pracovní komory digestoře
- systém dvojité zadní stěny s výfukovými štěrbinami z horní a spodní části zajišťující správné odsávání výparů lehčích nebo těžších než vzduch bez víření a mrtvých zón
- bezpečnostní poklop ve stropě zajišťující dekompresi v případě nekontrolovaného zvýšení tlak v pracovní komoře
- kompletní sada monitorování (značka Schneider) rychlosti proudění vzduchu v okně digestoře v souladu s PE-normou EN 14175
- CE Prohlášení o shodě: PN-EN 14175; EN 14056; PN-EN 13150




TECHNICKÉ ÚDAJE - ROZMĚRY

vnější rozměry (mm)

šířka A	1500
výška B	1235-1320
hloubka C	700

rozměry pracovního prostoru (mm)

šířka D	1434
šířka okna D1	1354
výška E	1000
hloubka F	430



TECHNICKÁ DATA

doporučený průtok vzduchu [m3/h]	750 - 1200
požadovaná účinnost ventilačního systému [m/s]	0,3 - 0,5
jmenovitý výkon [W]	46
Napájení	230 VAC 50Hz
průměr konektoru výstupu vzduchu [mm]	Ø 200
elektrická izolace	třída I
standardní ventilační systém	dvojitá zadní stěna
osvětlení instalované mimo pracovní komoru	LED, třída A++, izolační sklo/ovládací panel
monitorovací souprava	<i>standardní:</i> - Ovladač FM 550-A-0-E se snímačem rychlosti v okně digestoře AFS 100 a ovládacím panelem FA-0025-3 <i>možnost:</i> - Regulátor ICM 500-F-EU s regulací průtoku - Regulátor ICM 500-FP-EU s regulací průtoku a ve spolupráci s BMS - další regulátory Schneider na vyžádání
zvedání okna	<i>standardní:</i> - manuální s protizávažím (se zámkem ve výšce 500 mm, maximální otevření ve výšce 810 mm) <i>volba:</i> - SC 500 - systém Auto Protect - s nožním spínačem - SC 500 - Systém Auto Protect - s panelovým spínačem
materiál konstrukce a opláštění	Konstrukce vyrobená výhradně z pozinkované oceli. Opláštění (vnější) z pozinkované oceli lakované epoxidovým nátěrem
dokončení stěn pracovní komory	pozinkovaný plech, práškově lakovaný epoxidovou barvou
VOLITELNÁ pracovní deska (dostupné materiály)	- Monolitická keramika se zvýšeným okrajem - Fenolová pryskyřice, epoxid - Nerezová ocel AISI 304, 316
záruka	24 měsíců
výrobce	POL-EKO



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

MOŽNOSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ



Objednací číslo: D-S-EL400

Přídavná zásuvka 400V



Objednací číslo: D-S-EL

Přídavná zásuvka 230V



Objednací číslo: D-WRP

Jistič zemního spojení



Objednací číslo: D-GRZ

Bezpečnostní tlačítko



Objednací číslo: D-MAIN

Hlavní vypínač digestoře



Objednací číslo: D-L-EX-XX.XX

Lampa EX



Objednací číslo: D-S-WA

Dodatečná instalace vody



Objednací číslo: D-S-GA-XXX

Dodatečná montáž LPG plynu



Objednací číslo: ICM500-F-EU-XX.XX

Pokročilý ovladač ICM500-F-EU




Objednací číslo: ICM500-FP-EU-XX.XX

Pokročilý ovladač ICM500-FP-EU



Objednací číslo: SC500

Automatizace oken



Objednací číslo: D-S-P

Zasklení bočních stěn



Objednací číslo: D-KRX-XX.XX

Mřížka



Objednací číslo: D-SINK-NS

Přídavné umyvadlo



Objednací číslo: D-WT-NS

Nestandardní deska



Objednací číslo: DCL-LM

Obklad komory z fenolické pryskyřice



Objednací číslo: DCL-PP

Obklad komory z polypropylenu



Objednací číslo: DCL-CR

Obklad komory z velkorozměrové keramiky