



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Karta katalogowa

Dygestorium nastołowe Compact Line DCL-1500 BB



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.

Standardowe wyposażenie dla dygestoriów:

- konstrukcja w całości wykonana ze stali ocynkowanej bez wykorzystania materiałów drewnopochodnych
- okno z szyby hartowanej, podnoszone ręcznie z przeciwwagą, otwierane do góry z blokadą na wys. 500 mm (max 810mm), okno posiada system zapobiegający niekontrolowanemu opadaniu okna
- energooszczędne oświetlenie liniowe LED oddzielone szybą od komory roboczej dygestorium
- system podwójnej ścianki tylnej ze szczelinami wyciągowymi z części górnej i dolnej zapewniający prawidłowy wyciąg oparów lżejszych bądź cięższych od powietrza bez zawirowań i martwych stref
- kłapa bezpieczeństwa w suficie zapewniająca dekompresję w momencie niekontrolowanego wzrostu ciśnienia w komorze roboczej
- pełny zestaw monitoringu (marki Schneider) prędkości przepływu powietrza w oknie dygestorium zgodny z normą PN-EN 14175
- Deklaracja zgodności CE: PN-EN 14175; PN-EN 14056; PN-EN 13150




DANE TECHNICZNE - WYMIARY

wymiary zewnętrzne (mm)

szerokość A	1500
wysokość B	1235-1320
głębokość C	700

wymiary przestrzeni roboczej (mm)

szerokość D	1434
szerokość okna D1	1354
wysokość E	1000
głębokość F	430



DANE TECHNICZNE

zalecany przepływ powietrza [m3/h]	750 - 1200
wymagana wydajność układu wentylacyjnego [m/s]	0,3 - 0,5
moc znamionowa [W]	46
zasilanie	230 VAC 50Hz
średnica króćca wylotowego powietrza [mm]	Ø 200
izolacja elektryczna	klasa I
system standardowej wentylacji	podwójna ściana tylna
oświetlenie zainstalowane poza komorą roboczą	LED, klasa A++, poprzez szybę izolującą/ z panelu operatora
zestaw monitoringu	<i>standard:</i> - sterownik FM 550-A-0-E z czujnikiem prędkości w oknie dygestorium AFS 100 oraz panelem operatora FA-0025-3 <i>opcja:</i> - sterownik ICM 500-F-EU z regulacją przepływu - sterownik ICM 500-FP-EU z regulacją przepływu i współpracą z BMS - inne sterowniki firmy Schneider dostępne na zapytanie
podnoszenie okna	<i>standard:</i> - ręczne z przeciwwagą (na wysokości 500mm blokadą, maksymalne otwarcie na 810mm) <i>opcja:</i> - SC 500 - system Auto Protect - z przełącznikiem nożnym - SC 500 - system Auto Protect - z przełącznikiem panelowym
materiał wykonania stelaża i obudowy	Stelaż wykonany w całości ze stali ocynkowanej. Obudowa (zewnętrzna) stal ocynkowana malowana farbą epoksydową
wykończenie ścian komory roboczej	blacha ocynkowana malowana proszkowo farbą epoksydową
blat roboczy OPCJA (dostępne materiały)	- Ceramika monolityczna z podniesionym obrzeżem - Żywica fenolowa, epoksydowa - Stal nierdzewna AISI 304, 316
gwarancja	24 miesiące
producent	POL-EKO



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

OPCJE I AKCESORIA



Numer zamówienia: D-S-EL400

Dodatkowe gniazdko 400V



Numer zamówienia: D-S-EL

Dodatkowe gniazdko 230V



Numer zamówienia: D-WRP

Wyłącznik różnicowo-prądowy



Numer zamówienia: D-GRZ

Przycisk bezpieczeństwa



Numer zamówienia: D-MAIN

Główny wyłącznik dygestorium



Numer zamówienia: D-L-EX-XX.XX

Lampa EX



Numer zamówienia: D-S-WA

Dodatkowa instalacja wody



Numer zamówienia: D-S-GA-XXX

Dodatkowa instalacja gazu LPG



Numer zamówienia: ICM500-F-EU-XX.XX

Sterownik zaawansowany ICM500-F-EU




Numer zamówienia: ICM500-FP-EU-XX.XX

Sterownik zaawansowany ICM500-FP-EU



Numer zamówienia: SC500

Automatyka okna



Numer zamówienia: D-S-P

Przeszklenie ścian bocznych



Numer zamówienia: D-KRX-XX.XX

Kratownica



Numer zamówienia: D-SINK-NS

Dodatkowy zlewik



Numer zamówienia: D-WT-NS

Blat niestandardowy



Numer zamówienia: DCL-LM

Wykładka komory z żywicy fenolowej



Numer zamówienia: DCL-PP

Wykładka komory z polipropylenu



Numer zamówienia: DCL-CR

Wykładka komory z ceramiki wielkogabarytowej