



Ficha de dados

print date: 2026-04-17

Compact Line DCL-1500 Ductless PRO



A foto acima é apenas para referência, pode mostrar opções adicionais não incluídas no equipamento padrão. A aparência real, particularmente a cor e a estrutura do material podem diferir das apresentadas na foto.

Os exaustores DCL Ductless PRO oferecem um ambiente de trabalho seguro para a equipa de laboratório que trabalha com ácidos e produtos químicos agressivos.

Os exaustores DCL Ductless PRO oferecem um visor de velocidade do ar e alarme com controlo automático de velocidade do ar ful VAV, para que a velocidade do ar esteja sempre correta. O exaustor também possui sensor de VOC e alarme para detectar altos níveis de produtos químicos passando pelos filtros para maior segurança.

Os exaustores DCL Ductless PRO são certificados pela EN-14175 / CE / ASHRAE 110-1995.


Sistema operacional avançado

- Controlo de 3ª geração controlado por microprocessador
- Tela sensível ao toque de 10,1"
- VAV completo com visor de velocidade do ar e alarme
- Alarme de luz vermelha da câmara
- Medidor do sensor de VOC
- Alarme de substituição de filtro para filtros HEPA/carbono



DADOS TÉCNICOS - DIMENSÕES

Dimensões totais [mm]	kat
largura A	1500
altura B	1223
altura B1 (opção XL)	1500
profundidade C	750
Dimensões do espaço de trabalho (mm)	kat
largura D	1485
altura E	695
profundidade F	590



DADOS TÉCNICOS

tensão	110 / 220VAC, 50/60 Hz
velocidade do ar	0,5 +/- 0,1 m/s, 100 +/- 20 FPM
Nível de ruído (testado a 20 cm da mesa de trabalho, 1,2 m acima do solo)	<60dB
Filtro	Filtro PRE e filtros de carvão para solventes, ácidos, bases, formaldeído, multi gás (mistura de materiais) /HEPA
material de construção	Estrutura soldada em polipropileno branco, com tampo de trabalho em PP selado incorporado
certificados	EN-14175 / CE / ASHRAE 110-1995
iluminação instalada fora da câmara de trabalho	800 LUX, iluminação LED ecológica
conjunto de monitorização	Ecrã sensível ao toque de 10,1" com alarme de fluxo de ar, controlo de ventilador de 10 velocidades, temporizador de filtro, temporizador de serviço, controlo de luzes
levantamento da janela	max 495 mm
garantia	24 meses
fabricante	POL-EKO®

OPÇÕES E ACESSÓRIOS



Número do pedido: ST-DCL-D-XXXX

suporte de metal (com rodas ajustáveis)



Número do pedido: SD-DCL-D-XXXX

armário base polipropileno



UV

Número do pedido: DCL-D-UV

Luz UV



Número do pedido: DCL-DG-XX

torneira de gás



POL-EKO®

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C



Número do pedido: DCL-DW

torneira de água



Número do pedido: DCL-D-CS

pia de copo de polipropileno



Número do pedido: DCL-D-S3040

pia de polipropileno 30 x 40 cm



Número do pedido: DCL-D-230

tomada elétrica 230V 50Hz



Número do pedido: DCL-D-XL

Versão XL para 2 filtros de tamanho normal