



Katalogová karta

print date: 2025-03-27

digestor Compact Line DCL-1500 SS WALK-IN



Výše uvedená fotografie je pouze ilustrativní, může zobrazovat další možnosti, které nejsou součástí standardní výbavy. Skutečný vzhled, zejména barva a struktura materiálu, se může lišit od vyobrazení.


Standardní vybavení digestoří:

- konstrukce kompletně z pozinkované oceli bez použití materiálů na bázi dřeva
- okno z tvrzeného skla, ručně zvednuté protizávažím, otevírané nahoru s blokovací výškou 500 mm (max 1850 mm), navíc posuvná okna (vpravo/vlevo). Okno má systém, který zabraňuje nekontrolovatelnému pádu okna
- energeticky úsporné lineární LED osvětlení oddělené sklem od pracovní komory digestoře
- hlavní vypínač
- systém dvojitě zadní stěny s odsávacími otvory z horní a spodní části část zajišťující správné odsávání par lehčích nebo těžších než vzduch bez víření a mrtvé zóny
- bezpečnostní poklop ve stropě zajišťující dekompresi v případě nekontrolovaného zvýšení tlaku v pracovní komoře
- kompletní sada monitorování (podle Schneider) rychlosti proudění vzduchu v okně digestoře v souladu s normou PE-EN 14175
- CE Prohlášení o shodě: PN-EN 14175; EN 14056; PN-EN 13150



TECHNICKÉ ÚDAJE - ROZMĚRY

vnější rozměry (mm)	kat
šířka A	1500
výška B	2385-2850
hloubka C	1200
rozměry pracovního prostoru (mm)	kat
šířka D	1170
šířka okna D1	1110
výška E	2145
hloubka F	845



TECHNICKÁ DATA

doporučený průtok vzduchu [m ³ /h]	750 - 1200
požadovaná účinnost ventilačního systému [m/s]	0,3 - 0,5
jmenovitý výkon [W]	82
Napájení	230 VAC 50Hz
průměr konektoru výstupu vzduchu [mm]	Ø 250
elektrická izolace	třída I
standardní ventilační systém	dvojitá zadní stěna
monitorovací souprava	<p><i>standardní:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ovladač FM 550-A-0-E se snímačem rychlosti v okně digesteře AFS 100 a ovládacím panelem FA-0025-3 <p><i>možnost:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Regulator ICM 500-F-EU s regulací průtoku - Regulator ICM 500-FP-EU s regulací průtoku a ve spolupráci s BMS - další regulátory Schneider na vyžádání
zvedání okna	<p><i>standardní:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - manuální s protizávažím (blokáda ve výšce 500 mm, maximální otevření ve výšce 1850 mm) <p><i>volba:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - SC 500 - systém Auto Protect - s nožním spínačem - SC 500 - systém Auto Protect - s panelovým spínačem
materiál konstrukce a opláštění	Konstrukce vyrobeny výhradně z pozinkované oceli. Opláštění (vnější) z pozinkované oceli lakované epoxidovým nátěrem
dokončení stěn pracovní komory	pozinkovaná ocel lakovaná epoxidovou barvou
záruka	24 měsíců
výrobce	POL-EKO®

MOŽNOSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ



Objednací číslo: D-S-EL400

Přídavná zásuvka 400V



Bank: ING BŚ o/Wodzisław Śląski | Nr rachunku: 90 1050 1403 1000 0022 0879 5498 | Nr rej. w BDO 000005609
 NIP: 647-216-26-87 | REGON: 276111984 | Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy | KRS 0001009595



Objednací číslo: D-S-EL

Přídavná zásuvka 230V



Objednací číslo: D-WRP

Jistič zemního spojení



Objednací číslo: D-GRZ

Bezpečnostní tlačítko



Objednací číslo: D-L-EX-XX.XX

Lampa EX



Objednací číslo: D-S-WA

Dodatečná instalace vody



Objednací číslo: D-S-GA-XXX

Dodatečná montáž LPG plynu



Objednací číslo: ICM500-F-EU-XX.XX

Pokročilý ovladač ICM500-F-EU



Objednací číslo: ICM500-FP-EU-XX.XX

Pokročilý ovladač ICM500-FP-EU



Objednací číslo: D-KRX-XX.XX

Mřížka



Objednací číslo: D-SINK-NS

Přídavné umyvadlo



Objednací číslo: DCL-LM

Obklad komory z fenolické pryskyřice



Objednací číslo: DCL-PP

Obklad komory z polypropylenu



Objednací číslo: DCL-CR

Obklad komory z velkorozměrové keramiky