



## Karta katalogowa

print date: 2025-03-27

## Dygestorium Compact Line DCL-1500 SS WALK-IN



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.


### Standardowe wyposażenie dla dygestoriów:

- konstrukcja w całości wykonana ze stali ocynkowanej bez wykorzystania materiałów drewnopochodnych
- okno z szyby hartowanej, podnoszone ręcznie z przeciwwagą, otwierane do góry z blokadą na wys. 500 mm (max 1850mm), dodatkowo szyby przesuwne (prawo/lewo). Okno posiada system zapobiegający niekontrolowanemu opadaniu okna
- energooszczędne oświetlenie liniowe LED oddzielone szybą od komory roboczej dygestorium
- wyłącznik główny dygestorium
- system podwójnej ścianki tylnej ze szczelinami wyciągowymi z części górnej i dolnej zapewniający prawidłowy wyciąg oparów lżejszych bądź cięższych od powietrza bez zawirowań i martwych stref
- kłapa bezpieczeństwa w suficie zapewniająca dekompresję w momencie niekontrolowanego wzrostu ciśnienia w komorze roboczej
- pełny zestaw monitoringu (marki Schneider) prędkości przepływu powietrza w oknie dygestorium zgodny z normą PE-EN 14175
- Deklaracja zgodności CE: PN-EN 14175; PN-EN 14056; PN-EN 13150



## DANE TECHNICZNE - WYMIARY

wymiary zewnętrzne [mm]	kat
szerokość A	1500
wysokość B	2385-2850
głębokość C	1200
wymiary przestrzeni roboczej (mm)	kat
szerokość D	1170
szerokość okna D1	1110
wysokość E	2145
głębokość F	845



## DANE TECHNICZNE

zalecany przepływ powietrza [m <sup>3</sup> /h]	750 - 1200
wymagana wydajność układu wentylacyjnego [m/s]	0,3 - 0,5
moc znamionowa [W]	82
zasilanie	230 VAC 50Hz
średnica króćca wylotowego powietrza [mm]	Ø 250
izolacja elektryczna	klasa I
system standardowej wentylacji	podwójna ściana tylna
zestaw monitoringu	<p><i>standard:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sterownik FM 550-A-0-E z czujnikiem prędkości w oknie dygestorium AFS 100 oraz panelem operatora FA-0025-3</li> </ul> <p><i>opcja:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sterownik ICM 500-F-EU z regulacją przepływu</li> <li>- sterownik ICM 500-FP-EU z regulacją przepływu i współpracą z BMS</li> <li>- inne sterowniki firmy Schneider dostępne na zapytanie</li> </ul>
podnoszenie okna	<p><i>standard:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ręczne z przeciwwagą (na wysokości 500mm blokadą, maksymalne otwarcie na 1850mm)</li> </ul> <p><i>opcja:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SC 500 - system Auto Protect - z przełącznikiem nożnym</li> <li>- SC 500 - system Auto Protect - z przełącznikiem panelowym</li> </ul>
materiał wykonania stelażu i obudowy	Stelaż wykonany w całości ze stali ocynkowanej. Obudowa (zewnętrzna) stal ocynkowana malowana farbą epoksydową
wykończenie ścian komory roboczej	stal ocynkowana malowana farbą epoksydową
gwarancja	24 miesiące
producent	POL-EKO®

## OPCJE I AKCESORIA



Numer zamówienia: D-S-EL400

Dodatkowe gniazdko 400V



Bank: ING BŚ o/Wodzisław Śląski | Nr rachunku: 90 1050 1403 1000 0022 0879 5498 | Nr rej. w BDO 000005609  
 NIP: 647-216-26-87 | REGON: 276111984 | Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy | KRS 0001009595



**POL-EKO®**

(+48) 32 453 91 70  
info@pol-eko.com.pl  
www.pol-eko.com.pl

**POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.**  
44-300 Wodzisław Śląski  
ul. Kokoszycka 172 C



Numer zamówienia: D-S-EL

Dodatkowe gniazdko 230V



Numer zamówienia: D-WRP

Wyłącznik różnicowo-prądowy



Numer zamówienia: D-GRZ

Przycisk bezpieczeństwa



Numer zamówienia: D-L-EX-XX.XX

Lampa EX



Numer zamówienia: D-S-WA

Dodatkowa instalacja wody



Numer zamówienia: D-S-GA-XXX

Dodatkowa instalacja gazu LPG



Numer zamówienia: ICM500-F-EU-XX.XX

Sterownik zaawansowany ICM500-F-EU



Numer zamówienia: ICM500-FP-EU-XX.XX

Sterownik zaawansowany ICM500-FP-EU



Numer zamówienia: D-KRX-XX.XX

Kratownica



Numer zamówienia: D-SINK-NS

Dodatkowy zlewik



Numer zamówienia: DCL-LM

Wykładka komory z żywicy fenolowej



Numer zamówienia: DCL-PP

Wykładka komory z polipropylenu



Numer zamówienia: DCL-CR

Wykładka komory z ceramiki wielkogabarytowej