



## Karta katalogowa

print date: 2026-05-12

## Compact Line DCL-600 Ductless PRO



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.

Dygestoria DCL Ductless PRO zapewniają bezpieczne środowisko pracy dla personelu laboratoryjnego pracującego z kwasami i agresywnymi chemikaliami.

Dygestoria DCL Ductless PRO wyposażone są w sterownik z wyświetlaczem, widoczna jest prędkość powietrza i alarm z pełną automatyczną regulacją prędkości powietrza VAV, dzięki czemu prędkość powietrza jest zawsze prawidłowa, dodatkowo dygestoria wyposażone są w czujnik VOC i alarm wykrywający wysokie poziomy chemikaliów przechodzących przez filtry dla dodatkowego bezpieczeństwa.

Dygestoria DCL Ductless PRO posiadają certyfikaty CE.


### Zaawansowany system operacyjny

- Sterowanie mikroprocesorowe 3 generacji
- Ekran dotykowy 10,1"
- Pełny VAV z wyświetlaczem prędkości powietrza i alarmem
- Alarm czerwonego światła w komorze
- Wskaźnik czujnika VOC
- Alarm wymiany filtra dla filtrów HEPA/węglowych



## DANE TECHNICZNE - WYMIARY

wymiary zewnętrzne [mm]	kat
szerokość A	600
wysokość B	1223
wysokość B1 (opcja XL)	1500
głębokość C	750
wymiary przestrzeni roboczej (mm)	kat
szerokość D	585
wysokość E	695
głębokość F	590



## DANE TECHNICZNE

zasilanie	110 / 220VAC, 50/60 Hz
prędkość powietrza	0,5 +/- 0,1 m/s, 100 +/- 20 FPM
poziom hałasu (testowano 20 cm od stołu roboczego, 1,2 m nad ziemią)	<52dB
Filtr	Filtr PRE i filtry węglowe do rozpuszczalników, kwasów, zasad, formaldehydu, wielu gazów (mieszanka materiałów) /HEPA
materiał wykonania	konstrukcja spawana z białego polipropylenu, z wbudowanym uszczelnionym blatem roboczym z PP
certyfikaty	CE
oświetlenie zainstalowane poza komorą roboczą	800 LUX, ekologiczne oświetlenie LED
zestaw monitoringu	10,1" ekran dotykowy z alarmem przepływu powietrza, 10-biegowym sterowaniem wentylatorem, timerem filtra, timerem serwisowym, sterowaniem oświetleniem
podnoszenie okna	max 495 mm
gwarancja	24 miesiące
producent	POL-EKO®

## OPCJE I AKCESORIA



Numer zamówienia: ST-DCL-D-XXXX

Metalowa podstawa (z regulowanymi kółkami)



Numer zamówienia: SD-DCL-D-XXXX

szafka podblatowa z polipropylenu



UV

Numer zamówienia: DCL-D-UV

oświetlenie UV



Numer zamówienia: DCL-D-G-XX

zawór gazu



**POL-EKO®**

(+48) 32 453 91 70  
info@pol-eko.com.pl  
www.pol-eko.com.pl

**POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.**  
44-300 Wodzisław Śląski  
ul. Kokoszycka 172 C



Numer zamówienia: DCL-D-W

zawór wody



Numer zamówienia: DCL-D-CS

polipropylenowy zlewik kubkowy



Numer zamówienia: DCL-D-S3040

zlewik polipropylenowy 30 x 40 cm



Numer zamówienia: DCL-D-230

gniazdo elektryczne 230V 50Hz



Numer zamówienia: DCL-D-XL

wykonanie XL dla 2 pełnowymiarowych filtrów