



**POL-EKO**  
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70  
info@pol-eko.com.pl  
www.pol-eko.com.pl

**POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.**  
44-300 Wodzisław Śląski  
ul. Kokoszycka 172 C

## Karta katalogowa

## CyberScan TN 100



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.



## PARAMETR

|                                 |                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| mierzone parametry              | mętność                                                                                     |
| <b>Pomiar mętności</b>          |                                                                                             |
| zasada pomiaru                  | pomiar nefelometryczny zg. z PN/ EN 7027                                                    |
| źródło światła                  | światło podczerwone IR-LED - 850 nm                                                         |
| zakres pomiarowy                | 0...1000 NTU                                                                                |
| rozdzielczość                   | 0,01 NTU w zakresie 0,00...19,99 0,1 NTU w zakresie 20,0...99,9 1 NTU w zakresie 100...1000 |
| dokładność ustawienia [obr/min] | $\pm 2$ % mierzonej wartości lub $\pm 0,01$ NTU                                             |
| powtarzalność                   | $\pm 1$ % mierzonej wartości lub $\pm 0,01$ NTU                                             |
| kalibracja                      | automatyczna 1-4 punktowa                                                                   |
| kuwety pomiarowe                | okrągłe, średnica 25 mm, ze szkła borokrzemowego                                            |
| czas odpowiedzi                 | < 6 sekund                                                                                  |
| <b>cechy miernika</b>           |                                                                                             |
| zasilanie                       | bateryjne                                                                                   |
| wyswietlacz                     | LCD                                                                                         |
| ochrona                         | IP 67                                                                                       |
| żywołność baterii               | > 1 200 odczytów                                                                            |
| wymiary                         | 15,5 x 6,8 x 4,6 mm                                                                         |
| gwarancja                       | 24 miesiące                                                                                 |
| producent                       | EUTECH                                                                                      |
| PL typ urządzenia               | Mętnościomierz przenośny                                                                    |