



## Ficha de datos

print date: 2025-02-10

**Gabinete**  
**DCL SS-1500**



La foto de arriba es sólo para referencia y puede mostrar opciones adicionales no incluidas en el equipamiento estándar. La apariencia real, sobre todo el color y la estructura del material pueden diferir de los presentados en la foto.

### **Gabinete de acero ventilado para el almacenamiento de sustancias no agresivas**

- un mueble diseñado para llenar perfectamente el espacio debajo de la parte superior de la campana extractora
- la construcción del gabinete está hecha completamente de acero galvanizado pintado con pintura epoxi
- bisagras químicamente resistentes
- un estante en todo el ancho, dividiendo el espacio en dos niveles




POL-EKO®

(+48) 32 453 91 70  
info@pol-eko.com.pl  
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO® A.Polok-Kowalska sp.k.  
44-300 Wodzisław Śląski  
ul. Kokoszycka 172 C

## DATOS TÉCNICOS - DIMENSIONES

dimensiones totales [mm]	kat
ancho A	1400
alto B	630
Altura del mueble sin zócalo	570
profundo C	514



garantía	24 meses
fabricante	POL-EKO®