



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Karta katalogowa

EC Tester 11+



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.



PARAMETR

mierzone parametry	μS/cm, °C
przewodnictwo	
zakres	0...200 μS/cm 0...2000 μS/cm 0...20,00 mS/cm
rozdzielczość	do 0,1 μS/cm
dokładność	±1% zakresu pomiarowego
kalibracja	3 pkt.
temperatura odniesienia [°C]	25
kompensacja temperatury	lin (0...+50 °C)
współczynnik temperatury [%/°C]	2
temperatura	
zakres pomiarowy [°C]	0...+50,0
rozdzielczość [°C]	0,1
dokładność [°C]	±0,5
cechy miernika	
wymienna elektroda	tak
nieulotna pamięć	tak
Auto-Off	po 8,5 minutach od ostatniego przyciśnięcia klawisza
zasilanie	baterijne
wyswietlacz	LCD
ochrona	IP 67
wymiary	165 x 38 mm
gwarancja	24 miesiące
producent	EUTECH
PL typ urządzenia	Tester przewodnictwa