



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Karta katalogowa

EUTECH PC 700



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.



PARAMETR

mierzone parametry	pH, mV, $\mu\text{S}/\text{cm}$, TDS, $^{\circ}\text{C}$
pH	
zakres	-2,00...+16,00 pH
rozdzielczość	0,01 pH
dokładność ustawienia [obr/min]	$\pm 0,01$ pH
kalibracja	do 5 pkt.
kompensacja temperatury	ATC (0...+100 $^{\circ}\text{C}$)
mV	
zakres	± 2000 mV
rozdzielczość	0,1 mV
dokładność ustawienia [obr/min]	$\pm 0,2$ mV
przewodnictwo	
zakres	0...200 mS/cm
rozdzielczość	0,01 $\mu\text{S}/\text{cm}$
dokładność	± 1 % w całym zakresie
kalibracja	do 5 pkt. (1 pkt. na zakres)
stała komórki [cm_{-1}]	0,1; 1,0; 10,0
temperatura odniesienia [$^{\circ}\text{C}$]	15,0...30,0
kompensacja temperatury	Lin (0...+100 $^{\circ}\text{C}$)
współczynnik temperatury [%/ $^{\circ}\text{C}$]	0,000...10,000
TDS	
zakres	0,0...200 ppt
rozdzielczość	0,01 ppm
dokładność ustawienia [obr/min]	± 1 % w całym zakresie
kalibracja	do 5 pkt. (1 pkt. na zakres)
faktor TDS	0,4...1,0
temperatura	
zakres pomiarowy [$^{\circ}\text{C}$]	0,0...+100,0
rozdzielczość [$^{\circ}\text{C}$]	0,1
dokładność [$^{\circ}\text{C}$]	$\pm 0,5$
cechy miernika	
pamięć	100
wejścia	BNC, 8 pin DIN
wyjścia	Rec
zasilanie	sieciowe
wyswietlacz	LCD
gwarancja	36 miesięcy
producent	EUTECH
PL typ urządzenia	Wieloparametrowy Miernik Laboratoryjny