



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Karta katalogowa

EUTECH PD 450



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.



PARAMETR

mierzone parametry	pH, mV, O ₂ , °C, °F
pH	
zakres	-2,00...16,00 pH
rozdzielczość	0,01 pH
dokładność ustawienia [obr/min]	±0,01 pH
kalibracja	do 6 pkt.
mV	
zakres	±2000,0 mV
rozdzielczość	0,1 mV ±999,9 mV 1 mV w pozostałym zakresie
dokładność ustawienia [obr/min]	±0,2 mV
tlen rozpuszczony	
zakres	0...20 ppm/mg/l
rozdzielczość	0,1 ppm/mg/l
dokładność ustawienia [obr/min]	±0,1 ppm lub mg/l do 8 ±0,2 ppm lub mg/l powyżej 8
kalibracja	zero i nasycenie
% nasycenia	
zakres	0...200 %
rozdzielczość	0,10 %
dokładność ustawienia [obr/min]	±2 %
temperatura	
zakres pomiarowy [°C]	-10,0...+110,0
rozdzielczość [°C]	0,1
dokładność [°C]	±0,5
cechy miernika	
pamięć	500
funkcje GLP	tak
wejścia	BNC, 6 pin ATC, 9 pin RDO/ATC
wyjścia	RS 232 / USB
zasilanie	sieciowe / bateryjne
wyswietlacz	LCD podświetlany
ochrona	IP 67
żywność baterii	100 h
wymiary	200 x 83 x 57 mm
gwarancja	36 miesięcy
producent	EUTECH
PL typ urządzenia	Wieloparametrowy Miernik Przenośny