



POL-EKO®


(+48) 32 453 91 70  
info@pol-eko.com.pl  
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.  
44-300 Wodzisław Śląski  
ul. Kokoszycka 172 C

## Karta katalogowa

print date: 2026-03-17

## Eco EC Tester Low



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.



## PARAMETR

mierzone parametry	μS/cm
<b>przewodnictwo</b>	
zakres	0...1990 μS/cm
rozdzielczość	0,1 μS/cm
dokładność	±1% zakresu pomiarowego
kalibracja	1 pkt.
kompensacja temperatury	tak
<b>cechy miernika</b>	
nieulotna pamięć	tak
Auto-Off	po 8,5 minutach od ostatniego przyciśnięcia klawisza
zasilanie	bateryjne
wyświetlacz	LCD
ochrona	IP 67
wymiary	163 x 45 mm
gwarancja	12 miesięcy
producent	EUTECH
PL typ urządzenia	Tester przewodnictwa