



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Karta katalogowa

EcoScan TDS 6+



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

PARAMETR

mierzane parametry	TDS, °C
TDS	
zakres	0...99,9 ppt
rozdzielczość	0,05% zakresu pomiarowego
dokładność ustawienia [obr/min]	±1% zakresu pomiarowego ±1 cyfra
kalibracja	do 5 pkt.
faktor TDS	0,40...1,0
temperatura	
zakres pomiarowy [°C]	0,0...100,0
rozdzielczość [°C]	0,1
dokładność [°C]	±0,5
cechy miernika	
wejścia	wtyczka BNC, phono 2,5 mm
zasilanie	baterijne
wyswietlacz	LCD
ochrona	IP 54
żywołność baterii	> 700 h
wymiary	157 x 85 x 42 mm
gwarancja	36 miesięcy
producent	EUTECH
PL typ urządzenia	Konduktometr przenośny