



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Karta katalogowa

Eutech CON 450



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.



PARAMETR

mierzone parametry	μS/cm, TDS, Sal, °C
przewodnictwo	
zakres	0...200 mS/cm
rozdzielczość	do 0,01 μS/cm
dokładność	±1%
kalibracja	1 pkt.
TDS	
zakres	0...200 ppt
rozdzielczość	do 0,01 ppm
dokładność ustawienia [obr/min]	<0,1%
kalibracja	1 pkt. zakres
faktor TDS	0,40...1,0
zasolenie	
zakres	0...50 ppt
rozdzielczość	0,01 ppt
dokładność ustawienia [obr/min]	<±1%
kalibracja	1 pkt.
temperatura	
zakres pomiarowy [°C]	-10,0...+110,0
rozdzielczość [°C]	0,2
dokładność [°C]	<±0,5
cechy miernika	
pamięć	500 zestawów danych
funkcje GLP	tak
wyjścia	USB lub RS 232
zasilanie	baterijne
wyswietlacz	LCD, podświetlany
ochrona	IP 67
żywołność baterii	>300
wymiary	200 x 83 x 57 mm
gwarancja	36 miesięcy
producent	EUTECH
PL typ urządzenia	Konduktometr przenośny